



Ocean Road LED

BRP708 ECO61-3S/830 II DW SI T25 MB-A20

OCEAN ROAD LED, LED EconomyLine 6100 lm, 830 barwa ciepło-biała, Klasa bezpieczeństwa II, Dystrybucja szeroka, Srebrny, Regulowany wspornik montażowy

Oprawa Ocean Road LED jest przeznaczona do montażu na wysokościach od 4 do 9 m. Łączy w sobie niewielkie rozmiary, finezję kształtu i doskonałą wydajność. Jej wzornictwo komponuje się z każdym typem miejskiego krajobrazu. Dzięki dedykowanemu modułowi LED oprawa nadaje się do wielu różnych zastosowań — głównych oraz bocznych dróg i ulic, stref ruchu pieszego, skwerów, ścieżek, a także nadmorskich bulwarów.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	ECO61 [LED EconomyLine 6100 lm]
Wymienne źródło światła	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Osprzęt	EB [Elektroniczny]
W zestawie sterownik	Tak
Uwagi	* W przypadku ekstremalnie wysokiej temperatury otoczenia oprawa oświetleniowa może być automatycznie ściemniona w celu ochrony podzespołów
Typ silnika źródła światła	LED
Rodzina produktów	BRP708 [OCEAN ROAD LED]
Lighting Technology	LED
Tier	Wydajność
Znak CE	Tak

Okres gwarancji	5 lat
Oznaczenie palności	-
Oznaczenie ENEC	-
Test rozżarzonym drutem	-
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Sprawność świetlna w górę	0,03
Strumień Świetlny	4 918 lm
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	0°
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	15°
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	63 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥80

Ocean Road LED

Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała
Typ klosza	Szyba płaska
Kąt rozsyłu światła oprawy	180°
Typ optyki na zewnątrz	Dystrybucja szeroka

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220/240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Prąd rozruchowy	22 A
Czas rozruchu	290 ms
Zużycie energii	78 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Połączenie	Szybkozłączka 2-biegunowa zgodna z Wieland/Adels
Przewód	-
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	7

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od -40°C do +50°C
-----------------------------	-------------------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
Sterownik/jednostka zasilająca/transformatör	Zasilacz (wł./wył.)
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Aluminium
Materiał reflektora	-
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	Aluminium
Kolor Korpusu	Srebrny
Urządzenie montażowe	Regulowany wspornik montażowy
Kształt klosza/soczewki	Półkoliste
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita długość	611 mm
Całkowita szerokość	365 mm
Całkowita wysokość	175 mm

Efektywny obszar projekcji	0,0951 m²
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	175 x 365 x 611 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK06 [1 J]
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)	6/6 kV
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Zagrożenie fotobiologiczne	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromaticzność	(0.430, 0.400) SDCM <3
Tolerancja zużycia energii	+/-10%
Tolerancja znamionowego wskaźnika oddawania barw	+/-2


Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h	5 %
--	-----

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	BRP708 ECO61-3S/830 II DW SI T25 MB-A20
Pełna nazwa produktu	BRP708 ECO61-3S/830 II DW SI T25 MB-A20
Full EOC	871869692960500
Kod zamówienia	92960500
Materiał Nr (12NC)	910505017264
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696929605
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8718696929605

Rysunki techniczne



Ocean Road LED

