




ProFlood LED

BCP608 LED55/740 I EB SHUT GR10714

PROFLOOD LED, 1, LED Multi-die, LED, 50 W, Elektronika, Standard, Tápegység, szabályzással és állandó fénykibocsátással, Szimmetrikus, Hőkezelt üveg, 40°, Állítható tartókonzol

A ProFlood LED vízálló gobóvetítő, amely lehetővé teszi képek kivetítését és ötletes fénykeretek létrehozását – olyan nagy tudású lámpatestről beszélünk, amely hatalmas szabadságot ad a kiállítások/terek tervezőinek. Szabályozni lehet a vetítő fényét, hogy pontosan illeszkedjen a környezethez, vagy hogy képi effekteket, „fényszobrokat” hozzanak létre.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	LED-MD [LED Multi-die]
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtetegységek száma	1 egység
Működtető szerelvény	EBS [Elektronika, Standard]
Előtét mellékelve	Igen
Megjegyzések	* Az európai világítási rendszerekre vonatkozó „A LED-es lámpatestek teljesítményének felmérése” című, 2018. januárjában megjelent tanulmány szerint nincs statisztikai különbség a B50 és B10 fényáram-megmaradása között. Ezért a B50 átlagos hasznos élettartama érvényes a B10-re is.
Fényforrás fényrendszerének típusa	LED
Termékcsalád kódja	BCP608 [PROFLOOD LED]

Lighting Technology	LED
Értéklétra	Teljesítmény
CE jelölés	Igen
Jótállási idő	1 év
Gyúlékonysági jelzés	-
ENEC jel	-
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 600 °C, időtartam: 30 s
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok

Felfelé irányuló fényhányados	0,67
Fényáram	3 750 lm
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	0°
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	75 lm/W

ProFlood LED

Színvisszaadási index (CRI)	>70
Fényforrások száma	1
A fényforrás színe	740 semleges fehér
Optikai búra típusa	Hőkezelt üveg
Lámpatest fénysugarának fénycsúszása	40°
Optikai típus – kültéri	Szimmetrikus

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220/240 V
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Induló áramlökés	20 A
Indulási idő	0,275 ms
Teljesítményfelvétel	50 W
Teljesítménytényező (tört)	0.98
Csatlakoztatás	Csatlakozóegység, 3 pólusú
Kábel	-
Termékek száma egy B típusú, 16 amperes kismegszakítón	1

Hőmérséklet

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 – +50 °C
----------------------------------	--------------

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
Meghajtó/tápegység/transzformátor	Tápegység, szabályzással és állandó fénykibocsátással
Vezérlőinterfész	-
Állandó fénykibocsátás	Nem

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Alumínium
Reflektor anyaga	Üveg
Optikai anyag	Üveg
Optikai búra/lencse anyaga	Üveg
Rögzítőanyag	Acél
Ház színe	Szürke
Rögzítőeszköz	Állítható tartókonzol
Optikai búra/lencse formája	Hajlított
Optikai búra/lencse bevonata	Átlátszó
Teljes hossz	674 mm
Teljes szélesség	294 mm
Teljes magasság	400 mm
Hatékonyan megvilágított terület	0,12 m²

Méret (magasság × szélesség × mélység)	400 x 294 x 674 mm
--	--------------------

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK06 [1 J-ig]
Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 4 kV differenciál üzemmódban és 4 kV közös üzemmódban
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Fotobiológiai kockázat	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-5%
Kezdeti színérték	(0.3862,0.3758) 4-step
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-5%
Kezdeti színvisszaadásiindex-tolerancia	+/-2

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Szabályozható előtét meghibásodási aránya	5 %
50 000 óras átlagos hasznos élettartam esetén	
Fényáram-megmaradás 50 000 óras átlagos hasznos élettartam* esetén	L80

Alkalmazási feltételek

Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
Maximális szabályozási szint	Nem alkalmazható

Termékadatok

A termék megrendelési neve	BCP608 LED55/740 I EB SHUT GR10714
Teljes terméknev	BCP608 LED55/740 I EB SHUT GR10714
Full EOC	871869692965000
Rendelési kód	92965000
Cikkszám (12NC)	910505017270
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696929650
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696929650

ProFlood LED

Méretezett rajza

