



Thema 2 LED

BDP607 LWFP GRN30/830 DW DF-S GR CLO LU

THEMA 2 LED Lyre, LED GreenLine 3000 lm, Alb cald,
Distribuție largă, Gri

Thema T2 LED este un corp de iluminat rotund compact conceput pentru a crea ambianță într-un mediu urban. O prezență notabilă pe timp de zi și pe timp de noapte, acesta întărește caracterul spațiilor publice, oferindu-le un aer atemporal. Conceput pentru înălțimi de montare de până la 6 metri, Thema 2 LED oferă trei tipuri de instalații diferite: suspendat sau cu lire Tenso sau Belvedere. Ideal pentru iluminarea străzilor și șoselelor, aleilor, piețelor și zonelor pietonale, cu lumină caldă și confortabilă.

Catalog de date

Informații generale	
Cod familie lămpi	GRN30 [LED GreenLine 3000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă	Da
Număr de unități de echipament	1 unitate
Echipament	-
Balast inclus	Da
Tip motor sursă de lumină	LED
Cod familie de produse	BDP607 [THEMA 2 LED Lyre]
Lighting Technology	LED
Marcaj CE	Da
Perioadă de garanție	3 ani
Marcaj de inflamabilitate	-
Marcaj ENEC	-
Test de incandescență	-
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină	
Randament luminos orientat în sus	0,03
Flux luminos	1.978 lm
Unghi standard de înclinație în cap de stâlp	0°
Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț	0°
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	79 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	≥80
Culoare sursă de lumină	Alb cald
Tip capac optic/lentilă	Glob/capac din policarbonat
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	360°
Tip optic exterior	Distribuție largă

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	220-240 V

Thema 2 LED

Frecvență linie	50 or 60 Hz
Consum inițial de energie CLO	63 W
Consum mediu de energie CLO	76 W
Consum de curent CLO final	86 W
Curent de pornire	27 A
Timp pornire	15 ms
Consum de curent	25 W
Factor de putere (fracție)	0.8
Conexiune	Priză de rețea
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	9

Temperatură

Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +35 °C
---------------------------------	--------------------------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Da
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică cu DynaDimmer și flux luminos constant (integrată)
Interfață de comandă	-
Flux luminos constant	Da

Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă	Aluminiu
Material reflector	-
Material sistem optic	Polycarbonat
Capac optic/material lentilă	Polycarbonat
Material de fixare	Aluminiu
Culoare carcasă	Gri
Dispozitiv de montare	Adaptor axial pentru diametrul de 60 mm
Capac optic/formă lentilă	Lat
Finisaj capac optic/finisaj	Transparent
Înălțime totală	700 mm
Diametru total	520 mm
Zona proiectată efectivă	0,17 m²

Aprobare și aplicație

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
---------------------------------------	---

Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J rezistent la vandalizare]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	0.43,0.40
Toleranță consum de energie	+/-10%
Toleranță indice inițial de redare a culorii	+/-2

Performanță în timp (conformitate IEC)

Rată de defectare balast la 5.000 h	5 %
-------------------------------------	-----

Condiții de utilizare

Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Nu se aplică
---	--------------

Date despre produs

Nume comandă produs	BDP607 LWFP GRN30/830 DW DF-S GR CLO LU
Numele complet al produsului	BDP607 LWFP GRN30/830 DW DF-S GR CLO LU
Full EOC	871869693865200
Cod de comandă	93865200
Număr material (12NC)	910505017420
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696938652
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8718696938652

Thema 2 LED

Cote

