



Thema 2 LED

BDP607 GRN60/830 DW DF-S GR CLO-DD1 L

THEMA 2 LED Lyre, LED GreenLine 6000 lm, barwa ciepłobiała, Dystrybucja szeroka, Szary

Thema T2 LED to kompaktowa klasyczna oprawa oświetleniowa zaprojektowana z myślą o tworzeniu nastroju w środowisku miejskim. Dzięki prostemu, ponadczasowemu designowi, oprawy Thema umożliwiają nadanie osobliwego charakteru miejscom użyteczności publicznej zarówno w dzień i w nocy. Zaprojektowane do instalacji na wysokościach do 6 metrów, oprawy Thema 2 LED oferują trzy metody montażu: zwieszany lub bezpośredni przy użyciu wsporników serii Tenso lub Belvedere. Idealne rozwiązanie do oświetlania ulic, chodników, placów i stref ruchu pieszego ciepłym i przyjemnym światłem.

Dane produktu


Informacje ogólne		Zgodność z normą UE RoHS	
Kod rodziny lamp	GRN60 [LED GreenLine 6000 lm]	Tak	
Wymienne źródło światła	Tak	Dane techniczne oświetlenia	
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	Sprawność świetlna w górę	0,03
Osprzęt	-	Strumień Świetlny	3 031 lm
W zestawie sterownik	Tak	Standardowy kąt nachylenia przy montażu	0°
Typ silnika źródła światła	LED	bezpośrednio na słupie	
Rodzina produktów	BDP607 [THEMA 2 LED Lyre]	Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	0°
Lighting Technology	LED	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Znak CE	Tak	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	66 lm/W
Okres gwarancji	3 lata	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥80
Oznaczenie palności	-	Barwa źródła światła	barwa ciepło-biała
Oznaczenie ENEC	-	Typ klosza	Klosz z poliwęglanu
Test rozżarzonym drutem	-	Kąt rozsyłu światła oprawy	360°

Thema 2 LED

Typ optyki na zewnątrz	Dystrybucja szeroka
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-400 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Początkowe zużycie energii CLO	67 W
Średnie zużycie energii CLO	72 W
Końcowy pobór mocy przy włączonym CLO	81 W
Prąd rozruchowy	27 A
Czas rozruchu	15 ms
Zużycie energii	46 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.8
Połączenie	Gniazdo sieciowe
Przewód	-
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	9
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do +35°C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Sterownik/jednostka zasilająca/transformatork	Zasilacz z DynaDimmer i stałym strumieniem świetlnym (zintegrowana)
Interfejs sterowania	-
Stały strumień świetlny	Tak
Mechanika i korpus	
Materiał Korpusu	Aluminium
Materiał reflektora	-
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	Aluminium
Kolor Korpusu	Szary
Urządzenie montażowe	Zaczep montażowy do średnicy 60 mm
Kształt klosza/soczewki	Szerokie
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita wysokość	1 200 mm
Całkowita średnica	520 mm

Efektywny obszar projekcji	0,2 m²
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J ochrona przed wandalami]
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 6 kV
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromatyczność	0.43,0.40
Tolerancja zużycia energii	+/-10%
Tolerancja znamionowego wskaźnika oddawania barw	+/-2
Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h	5 %
Warunki dotyczące zastosowań	
Maksymalny poziom przyciemnienia	Nie dotyczy
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	BDP607 GRN60/830 DW DF-S GR CLO-DD1 L
Pełna nazwa produktu	BDP607 GRN60/830 DW DF-S GR CLO-DD1 L
Full EOC	871869693866900
Kod zamówienia	93866900
Materiał Nr (12NC)	910505017421
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696938669
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8718696938669

Rysunki techniczne



Thema 2 LED

