



CityCharm Cordoba

BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76

CityCharm Cordoba, 15, LED module, system flux 2500 lm, LED, 730 varmhvit, Strømforsyningsenhet, regulering, 220 til 240 V, 50 to 60 Hz, Sikkerhetsklasse II, Asymmetrisk, Kule/deksel av polykarbonat, Grå, Standard overspenningsvern for lysarmatur inntil 6 kV differensiell modus og 8 kV i vanlig modus, Kabel, 0,2 m uten plugg, Plugg for diameter 76 mm

CityCharm Cordoba er designet for bruk i urbane områder der det er viktig med komfortabel belysning, stemning og design. Armaturen har et diskret utseende som gjør den til en fremtidsrettet armatur, perfekt for boligområder, parker, gangveier og sykkelstier der det er viktig med visuell komfort og maksimal effektivitet. CityCharm gir deg valget mellom to ikoniske design (Cordoba og Cone) og en rekke tilbehør, slik at du kan skape en belysningsløsning med ditt eget særpreg, både om dagen og om natten. CityCharm-armaturer er også tilgjengelige som et komplett sett der du kan velge dedikerte stolper og braketter.

Produktdata

Generell informasjon			
Lampefamiliekode	CG25 [LED module, system flux 2500 lm]	Produktseriekode	BDS490 [CityCharm Cordoba]
Lyskilden kan byttes ut	Ja	Lighting Technology	LED
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Verditrapp	Effekt
Forkobling	EB [Elektronisk]	CE-merke	Ja
Driver inkludert	Ja	Garantiperiode	5 år
Merknader	* Ved ekstreme omgivelsestemperaturer kan armaturen automatisk dimmes for å beskytte komponentene	Brennbarhetsmerke	-
Light source engine type	LED	ENEC-merke	ENEC-merke
		Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
		I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Oppover lyseffektforhold	0,03
Lysytelse	2 117 lm
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Standardvinkel sidemontering	0°
Korreletert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	96 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥70
Antall lyskilder	15
Lyskildefarge	730 varmhvit
Type optisk deksel	Kule/deksel av polykarbonat
Armatur lysstråle spredning	360°
Optikktype utendørs	Asymmetrisk

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	27 A
Innløpstad	15 ms
Effektforbruk	22 W
Effektfaktor (brøk)	0.96
Tilkobling	Flygende ledninger/kabler
Kabel	Kabel, 0,2 m uten plugg
Antall produkter på MCB på 16 A type B	26

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	−40 til +50 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet, regulering
Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	Aluminium
Innfatningsfarge	Grå
Monteringsanordning	Plugg for diameter 76 mm
Optisk deksel/linseform	Flat
Optisk deksel/linsefinish	Klar

Total høyde	529 mm
Total diameter	556 mm
Effektivt prosjektert område	0,1124 m²

Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK10 [20 J hærverksikker]
Surge Protection (Common/Differential)	Standard overspenningsvern for lysarmatur inntil 6 kV differensiell modus og 8 kV i vanlig modus
Sustainability rating	Lighting for circularity
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.430, 0.400) SDCM <3
Strømforkbrukstoleranse	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Andel driversvikt ved 5000 timer	0,05 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid*	L93
100000 h	

Bruksforhold	
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76
Fullstendig produktnavn	BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76
Full EOC	871869693920800
Bestillingskode	93920800
Materialenr. (12NC)	910505017425
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696939208
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718696939208

Målskisse

