



CoreLine Waterproof

WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500

CoreLine Waterproof, 48 W, L1500 mm, 6500 lm, 4000 K, trådløs, Interact Ready, Bred stråle, Matteredet, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

Ligesom de øvrige CoreLine-produkter byder CoreLine Waterproof på innovative, brugervenlige armaturer af høj kvalitet. Med sit slanke og stilrene design bevarer den en produktarkitektur, som sortimentet er kendt og værdsat for. Det effektive design gør installationen hurtig og nem. CoreLine waterproof giver bedre bredstrålet lysfordeling for ligetil og effektiv belysning. Muliggør en direkte erstatning af traditionelle vandtætte armaturer med lysstofrør, der spænder fra 18W til 58W, og giver samtidigt betydelige energibesparelser. Interact Ready armaturer med integreret trådløs kommunikation er også tilgængelige i CoreLine Waterproof-sortiment, og kan anvendes med Interact-intelligent belysningssystem.

Advarsler og sikkerhed

- UV-stråling skader materialet over tid, hvilket resulterer i en forringelse af vandtæthed og IP66-klassificering.
- Installer ikke armaturet på steder, hvor det vil blive udsat for direkte sollys.

Produkt data

Generelle oplysninger		Lighting Technology	
Udskiftelig lyskilde	Nej	Batteritype til nødbelysning	LED
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Plan	Lithium
Driver inkluderet	Ja	CE-mærke	ydelse
Ledningsgennemføring	Enkel tilslutning og aftageligt dæksel til gennemføring af 1-faset ledning (intern ledning er ikke inkluderet)	Garantiperiode	CE-mærke
Produktseriekode	WT130C [Coreline Waterproof G2 LSC]	Mærke for brændbarhed	5 år
Tilslutning	Interact Ready	ENEC-mærke	Til montering på letantændelige overflader
		Glødetrådtest	ENEC-mærke
			Temperatur 850 °C, varighed 30 s

CoreLine Waterproof

EU RoHS-godkendt	Ja
Lysteknisk	
Lysstrøm	6.500 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	135 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	1,6
Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Optiktype	Bred stråle
Lampens lysstrålespedning	105°
UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	25
Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Startstrøm	19 A
Starttid	0,23 ms
Strømforbrug	48 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Push-in-stik, 4-polet
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	22
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	0 til +25 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Driver/stromenhed/transformer	Trådløs driver - Klar til Interact-systemet
Kontrolgrænseflade	trådløs
Konstant lysudbytte	Nej
Mekanik og armaturhus	
Materiale for lampehus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Stål
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Rustfrit stål
Farve på armaturhus	Grå
Optikafskærmning/objektivfinish	Matteret
Samlet længde	1.515 mm
Samlet bredde	80 mm
Samlet højde	76 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	76 x 80 x 1515 mm

Nøddrift	
Nødbelysningsstrøm	500 lm
Nødstrøm	3 W
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]
Bæredygtighedsklassificering	-
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Fotobiologisk sikkerhed	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.38,0.38)SDCM<=3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	80
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 100.000 timer	70
Anvendelsesbetingelser	
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Maksimalt dæmpningsniveau	10%
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant
Produktdata	
Ordreproduktnavn	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500
Det fulde produktnavn	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500
Full EOC	871869997579100
Ordrekode	97579100
Materialenr. (12NC)	910505101272
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699975791
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8718699975791

CoreLine Waterproof

Målskitse

