



CoreLine Wall-mounted

WL140V LED12S/830 PSED WH

CoreLine Wall-mounted, 13.5 W, D390 mm, 1200 lm, 3000 K, DALI, IP65, EL-DC

Ligesom de øvrige CoreLine-produkter, byder vægmonterede CoreLine-løsninger på monteringsvenlige og innovative armaturer af høj kvalitet. Disse cirkelformede, overflademonterede armaturer kan installeres både på lofter og vægge. De er også nemme at montere i gangarealer som korridorer, opgange og trapper. Det moderne, diskrete design kombineret med en ensartede lysfordeling sikrer, at armaturet passer ind i de fleste bygninger. Push-in-stikkene gør, at monteringen af CoreLine WL140V er hurtig og nem. Serien omfatter desuden Interact Ready-armaturer med integreret mulighed for trådløs kommunikation til brug sammen med Interact-gateways, -sensorer og -software.

Produkt data

Generelle oplysninger		ENEC-mærke	
Udskiftelig lyskilde	Nej	Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	EU RoHS-godkendt	Ja
Driver inkluderet	Ja	Lysteknisk	
Produktseriekode	WL140V [Coreline Gen3 Wall Luminaire]	Lysstrøm	1.200 lm
Lighting Technology	LED	Mættet rød (R9)	<50
Batteritype til nødbelysning	Lithium	Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Plan	ydelse	Lyseffekt (nominel) (nom.)	88 lm/W
CE-mærke	Ja	Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Garantiperiode	5 år	Flimmerværdi (PstLM)	1
Mærke for brændbarhed	-	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	1,6

CoreLine Wall-mounted

Lyskildens spredningsvinkel	120 °
Lyskildefarve	830 Varm hvid
Optiktype	Symmetrisk
Lampens lysstrålespedning	120° x 120°
UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	22

Drift og el

Indgangsspænding	220–240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Indledende CLO-strømforbrug	– W
Gennemsnitligt CLO-strømforbrug	– W
Startstrøm	18 A
Starttid	0,025 ms
Strømforbrug	13,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Push-in-stik, 6-polet
Kabel	–
Antal produkter på MCB af 16 A type B	34

Temperatur

Omgivende temperaturområde	0 til +25 °C
----------------------------	--------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Driver/strømheder/transformer	Strømforsyningsenhed med DALI-interface, DC-kompatibel til central nødbelysning (integreret)
Kontrolgrænseflade	DALI
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	–
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Opal
Samlet højde	85 mm
Samlet diameter	390 mm

Nøddrift

Nødbelysningsstrøm	350 lm
--------------------	--------

Nødstrøm	3 W
----------	-----

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktaet]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK10 [20 J, modstandsdygtig over for hærværk]
Bæredygtighedsklassificering	–
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Fotobiologisk sikkerhed	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Fotobiologisk risikospecifikation	0,2 m

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.4338,0.4030) SDCM <3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	80

Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Maksimalt dæmpningsniveau	1%
Velegnet til tilfældigt skift	Nej

Produktdata

Ordreproduktnavn	WL140V LED12S/830 PSED WH
Det fulde produktnavn	WL140V LED12S/830 PSED WH
Full EOC	871869997848800
Ordrekode	910505101534
Materialenr. (12NC)	910505101534
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Eske	8718699978488
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8718699978488

CoreLine Wall-mounted

Målskitse

