


# PHILIPS

## Lighting



# Maxos, lisätarvikkeet

## 9MX056 EC7

### ACC MAXOS

Nivelyksikkö on liikkuva mekaaninen liitoskappale, jolla Maxos TL-D- ja TL5-valojonot voidaan yhdistää erilaisissa kulmissa. Kulman tulee olla vähintään 45 astetta. Tyylikkään muotoilunsa ansiosta nivelyksikkö sopii käytettäväksi esimerkiksi myymälöissä, kouluissa ja museoissa. Yhdellä yksiköllä voidaan yhdistää neljä valojonoa. Runko on valkoiseksi tai hopeanväriseksi pinnoitettua muovia, ja kantavat sisäelementit ovat terästä. Nivelyksikköön voidaan tarvittaessa yhdistää valaistuksenohjauksen antureita, kaiuttimia ym. Yksikkö toimitetaan esiasennettuna säädettävän pikaripustimen kanssa, jossa on 1,25 m teräksinen ripustusvaijeri. Jokaista kiskoelementtiä kohden tarvitaan yhdysosa (9MX056 CP-SD WH/SI), jolla kisko kytketään nivelyksikköön. Virran läpisyötössä tarvittavat sähkökomponentit on tilattava erikseen.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lisävarusteen väri	-
Tuoteperheen koodi	9MX056 [ACC MAXOS]
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	9MX056 EC7
Koko tuotenimi	9MX056 EC7
Full EOC	403073213179200
Tilauskoodi	13179200
Tuotekoodi (12NC)	910605019226
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	4030732131792
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	4030732131792