



Maxos TL5 trapéz reflektor és optika

4MX692 1/2x49W T WH

MAXOS R T5, 49 W

A TL5 trapéz reflektorokat alapvetően ipari alkalmazásokhoz tervezték, de használhatók szupermarketekhez és üzletekhez is. Acélból készülnek, fehér vagy ezüst színű bevonattal. A reflektorokat egy vagy két TL5 fényforrásos, 54, 49 vagy 80W teljesítményű lámpatestekhez optimalizálták, és kiváló fényhasznosítást biztosítanak. Kínálatunk tartalmaz kiegészítő tükröbetét nélküli, illetve speciális alumínium tükröbetéttel rendelkező trapéz reflektorokat, melyek széles sugárzó, keskeny sugárzó és aszimmetrikus falmosó fényeloszlással rendelkeznek. Továbbá, esztétikus megjelenésű vagy indirekt fényhatást biztosító perforált és hasított trapéz reflektorok (tükröbetét nélkül) rendelhetők. A káprázás csökkentése érdekében a trapéz reflektorok acél keresztlamellával (L-T) szerelhetők fel. A reflektorokat egyszerű bepattintással lehet a lámpatestre rögzíteni. Egyemáshoz a reflektorok végén elhelyezett összekötő elemmel kapcsolhatók. Végzáró elemek a sorok elejére és végére kiegészítő elemként rendelhetők.

Termék adatok


Általános információ		Mechanika és tokozás	
A tartozék színe	Fehér	Ház színe	Fehér
Terméksalád kódja	4MX692 [MAXOS R T5]	Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Működtetés és elektronika		Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Teljesítményfelvétel	49 W	Termékadatok	
		A termék megrendelési neve	4MX692 1/2x49W T WH
		Teljes terméknév	4MX692 1/2x49W T WH

Maxos TL5 trapéz reflektor és optika

Full EOC	403073263504799
Rendelési kód	63504799
Cikkszám (12NC)	910605124626
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	4030732635047

Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	4030732230204

Méretezett rajza



Product

4MX692 1/2x49W T WH

