



Maxos TL-D standard sínelemek

4MX056 581 5x2.5 WH

MAXOS TST8, Fehér

A sín két funkciót töltenek be: elsődlegesen, egy hordozó szerepet, melyre a lámpatestek felszerelhetők, másodsorban pedig házat kínálnak az elektromos kábelezésnek. Minden sín horganyzott acélból készül, fehér vagy ezüst színű bevonattal. A sínelemek 1, 2 vagy 3 db 36W-os ill. 58W-os lámpatest hosszában érhetők el. A beépített lapos szalagkábel (5 vagy 7 vezetékes) vagy dupla lapos szalagkábel (2x5 vagy 2x7 vezetékes) garantálja (a beépített fáziskapcsolóval és a csatlakozóegységgel együtt) a biztonságos és helyes kábelezést. A 7-vezetékes kábelrel szerelt sínbe fény szabályozás vagy vészvilágítási áramkörrel ellátott lámpatest is beépíthető. A dupla vezetékezés legtöbbször központi vészvilágítási akkumulátorral ellátott rendszerekben vagy külön kapcsolható rendszerek esetén használható. Így nincs szükség kiegészítő csatlakozókra vagy vezetékezésre szerelés során.

Termék adatok

Általános információ	
Termécsalád kódja	4MX056 [MAXOS TST8]
Gyűlékonysági jelzés	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez
ENEC jel	ENEC-jel
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fehér
Teljes hossz	1 530 mm

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	4MX056 581 5x2.5 WH
Teljes terméknev	4MX056 581 5x2.5 WH
Full EOC	403073257314199
Rendelési kód	57314199
Cikkszám (12NC)	910610017126

Maxos TL-D standard sínelemek

Helyi kód	4MX056TLD58W15F
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	4030732573141
Számláló – csomag külső dobozonként	2

EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	4030732104680
----------------------------	---------------

Méretezett rajza

