



Maxos, TL-D štandardný lištový systém

4MX056 582 2x5x2.5 WH

MAXOS TST8, Biela

Žlabové lišty splňajú dve funkcie: prvou je robustná montážna kolajnička na uchytenie elektrických jednotiek a druhou je funkcia telesa obsahujúceho elektrické napájacie káble. Všetky časti žlabu sú z pozinkovanej ocele v bielom, alebo striebornom farebnom prevedení povrchu. K dispozícii sú v dĺžkách 1, 2, alebo 3 elektrických jednotiek 36 W a 58 W. Plochý kábel (5-, alebo 7-žilový), alebo dva ploché káble (2 x 5- alebo 2 x 7-žilový) sú integrované do žlabu a zabezpečujú (v kombinácii s integrovaným fázovým prepínačom a svorkovnicami) bezpečné a správne zapojenie. 7-žilový kábel sa používa pri integrovaní radiacích prvkov osvetlenia, alebo núdzovom osvetlení pre elektrické jednotky vybavené núdzovou batériou. Dvojité prekáblovanie (2 x 5-, alebo 2 x 7-žilové) je potrebné na zabezpečenie úplne samostatného napájania elektrických jednotiek. Dvojité prekáblovanie sa väčšinou používa pre centrálnu núdzovú batériu, alebo samostatné spínanie. Vďaka tomu nie sú potrebné žiadne ďalšie svorkovnice, alebo prekáblovanie.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie

Kód radu produktov	4MX056 [MAXOS TST8]
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy
Značka ENEC	Značka ENEC

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Biela
Celková dĺžka	3 060 mm

Schválenie a použitie


Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
-----------	-----------------------------------

Maxos, TL-D štandardný lištový systém

Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	4MX056 582 2x5x2.5 WH
Úplný názov produktu	4MX056 582 2x5x2.5 WH
Úplný kód produktu	403073257312799
Objednávkový kód	57312799

Č. materiálu (12NC)	910611027226
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	4030732573127
Čitateľ – počet balení v krabici	2
EAN/UPC – balenie	4030732105250

Rozmerový obrázok



Product

4MX056 582 2x5x2.5 WH

