



# Maxos TL-D

## Стандартная магистраль

**4MX056 581 5x1.5 SI**

MAXOS TST8, Серебристый

Магистральная секция выполняет две функции: во-первых, это прочный монтажный рельс, на который устанавливаются электрические модули, во-вторых, она является корпусом для электрической проводки. Все магистральные секции изготавливаются из оцинкованной стали с белым или серебристым покрытием, доступно несколько вариантов длины: на 1, 2 или 3 электрических блока 36 Вт и 58 Вт. Плоский кабель (5 или 7 проводов) или 2 плоских кабеля (2 x 5 или 2 x 7 проводов), встроенные в магистраль, гарантируют безопасную и правильную проводку (в сочетании с встроенным переключателем фаз и контактными блоками). 7-проводный кабель используется для интеграции управления освещением и аварийного освещения с электрическими блоками, оснащенными комплектом батарей аварийного освещения. Двойная проводка (2 x 5 или 2 x 7 проводов) необходима для обеспечения полностью раздельного сетевого питания электрических блоков. Двойная проводка чаще всего используется для аварийного освещения на основе центральных аварийных батарей и раздельного включения. Следовательно, нет необходимости в дополнительных контактных блоках и проводке. В подвесных световых линиях магистральные секции соединяются с помощью встроенных электрических коннекторов и прочных внешних механических соединителей (доступны как аксессуары). Монтируемые на поверхность световые линии используют те же встроенные электрические коннекторы и внутренний соединитель (доступны как аксессуары). На верхней части магистральной секции есть выбиваемые отверстия для ввода кабеля, там, где это необходимо. Для магистральных секций доступен полный ряд взаимозаменяемых компонентов, что повышает гибкость системы. Выдающаяся прочность секций и соединительных элементов позволяет размещать подвесы с интервалом от 3,4 м до 4,8 м.


# Maxos TL-D Стандартная магистраль

## Данные о продукции

|                                               |                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Общая информация                              |                                                    |
| Код семейства продуктов                       | 4MX056 [MAXOS TST8]                                |
| Знак пожароопасности                          | Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях |
| Сертификат ENEC                               | Знак ENEC                                          |
| Механические компоненты и корпус              |                                                    |
| Цвет корпуса                                  | Серебристый                                        |
| Общая длина                                   | 1 530 мм                                           |
| Соответствие требованиям и область применения |                                                    |
| Код защиты от проникновения (IP)              | IP20 [Защита пальцев]                              |
| Класс защиты IEC                              | Класс безопасности I                               |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Данные об изделии                     |                     |
| Название продукта для заказа          | 4MX056 581 5x1.5 SI |
| Полное название продукта              | 4MX056 581 5x1.5 SI |
| Полный код продукта                   | 403073257411799     |
| Код заказа                            | 910615016126        |
| Материал № (12NC)                     | 910615016126        |
| Нумератор — количество на упаковку    | 1                   |
| EAN/UPC — продукт/короб               | 4030732574117       |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 2                   |
| EAN/UPC — короб                       | 4030732105694       |

## Чертеж размеров



|                     |
|---------------------|
| Product             |
| 4MX056 581 5x1.5 SI |

