



Koffer² 70

SGP070 CPO-TW90W K EB II GB AL SI

MASTER CosmoWhite CPO-TW, 90 W, Elektronisch, Schutzklasse II, Glaswanne/-abdeckung, Silber

Philips hat sich seit den Anfängen des Unternehmens vor über 100 Jahren dem Ziel verschrieben, das Leben der Menschen in Städten und Gemeinden durch innovative Lichtlösungen zu verbessern und zu vereinfachen. Der Koffer² ist ein neuer Meilenstein auf diesem Weg. Als konsequente Weiterentwicklung der legendären Kofferleuchte verbindet er innovative Lichttechnologie mit dem Maximum an Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit. Koffer² ist nicht einfach nur eine neue Straßenleuchte, sondern Ökonomie mit System. In der Entwicklungsphase waren die Gesamtkosten während der Nutzlebensdauer der Leuchte der wichtigste Aspekt. Neben der soliden Bauweise und den niedrigen Wartungskosten wurde auch der optischen Systemleistung ein hoher Stellenwert beigemessen. Das Ziel lautete, ein Optimum in Bezug auf Abstand und Energieeffizienz zu erreichen. Das Design von Koffer² ist eine logische Weiterentwicklung des ursprünglichen Koffer-Designs. Somit ist Koffer² die ideale Leuchte, um vorhandene Koffer-Installationen aufzurüsten oder zu erweitern. Diese universelle Straßenleuchte ist in zwei Größen erhältlich: Koffer² 70 SGP070 ist für niedrige Montagehöhen von 3,5 - 7 m geeignet, und Koffer² 100 SGP100 für Höhen im Bereich 6 - 12 m.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Lampenfamiliencode	CPO-TW [MASTER CosmoWhite CPO-TW]
Betriebsgerät	EB [Elektronisch]
Fotozelle	-
Lichtregelung	-
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen

Lichttechnische Daten	
Standardaufneigung Aufsatzmontage	10°
Typ optische Abdeckung	Glaswanne/-abdeckung

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Energieverbrauch	90 W





Koffer² 70

Kabel	-
Mechanik und Gehäuse	
Gehäusefarbe	Silber
Farbe der Teile	Alle Bauteile farbig
Genehmigung und Anwendung	
Schutzart (IP)	IP66 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK08 [5 J vandalismusgeschützt]
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II

Produktdaten

Bestell-Produktname	SGP070 CPO-TW90W K EB II GB AL SI
Gesamtbezeichnung des Produkts	SGP070 CPO-TW90W K EB II GB AL SI
Gesamt-Produktcode	403073222629000
Bestellcode	22629000
Material-Nr. (12NC)	910616592721
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	4030732226290
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	4030732226290

Abmessungsskizzen



Product	A
SGP070 CPO-TW90W K EB II GB AL SI	163 mm

