



Koffer² SGP070

SGP070 CPO-TW140W K EB II GB

MASTER CosmoWhite CPO-TW, 140 W, Elektroniskt,
Säkerhetsklass II, Glaskupa/kåpa

Koffer² är en klassisk modern gatu- och vägarmatur, som uppfyller dagens höga krav på effektiv vägbelysning. Armaturen är enkel att installera och underhålla, har optimal optiska prestanda och är framtidssäkrad. Med sin rektangulära form är Koffer² ett utmärkt alternativ till dagens trend mot rundade armaturer. Armaturen utvecklades med fokus på låga totalkostnader genom hela livslängden. Förutom en robust konstruktion och låga underhållskostnader fokuserade vi på hög optisk prestanda – för att optimera energieffektiviteten och även stolpavståndet. Koffer², som finns i tre olika storlekar och kan monteras på både stolptopp och stolparm, är en mångsidig armatur. De två olika armaturstorlekarna kan integreras i moderna belysningskoncept i stadsmiljöer såväl som i mer klassiska miljöer. Koffer² är en vidareutveckling av Koffer, som har sålts i över 3 miljoner enbart i Europa.

Produktdata


Allmän information		Drift och elektricitet	
Lampfamiljskod	CPO-TW [MASTER CosmoWhite CPO-TW]	Ingångsspänning	220–240 V
Driftdon	EB [Elektroniskt]	Effektförbrukning	140 W
Fotocell	-	Kabel	-
Inbyggd styrning	-	Mekanik och armaturhus	
CE-märkning	Ja	Färg på delar	-
ENEC-märkning	ENEC-märkning	Användning och godkännande	
Ljusteknik		Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Standardvinkel för stolptoppsmontage	10°	Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J slagtålig/slagsäker]
Typ av optisk kåpa	Glaskupa/kåpa		

Koffer² SGP070

Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	SGP070 CPO-TW140W K EB II GB
Fullständigt produktnamn	SGP070 CPO-TW140W K EB II GB
Full EOC	403073222723500
Beställningsnummer	22723500

Materialnummer (12NC)	910616594221
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	4030732227235
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	4030732227235

Måttskiss



Product	A
SGP070 CPO-TW140W K EB II GB	163 mm

