



Maxos LED

4MX850 581 LED40S/840 PSU NB WH

Maxos Led Industry, Generation 3, LED module, system flux 4000 lm, 840 bianco neutro, Unità di alimentazione (On/Off), Fascio stretto, Bianco

I clienti nei settori dell'industria e della vendita al dettaglio sono alla ricerca di soluzioni di illuminazione generale con tempi di ammortamento ragionevoli, in grado di soddisfare tutte le norme rilevanti per i supermercati e le applicazioni industriali. A fronte di un investimento limitato, Maxos LED Industry garantisce massimo risparmio energetico, offrendo livelli di lux elevati. Il sistema Maxos LED Industry dal design minimalista comprende pannelli LED a media potenza montati su canaline standard Maxos. Una scelta di lenti a fascio largo e medio si traduce in flessibilità nella distribuzione della luce. Rispetto alle installazioni fluorescenti convenzionali, questa soluzione a LED altamente efficiente offre l'ammortamento completo in meno di tre anni. E i vantaggi non finiscono qui: l'uso del nostro modulo LED aggiornabile fa di Maxos LED Industry una soluzione a prova di futuro.

Dati del prodotto

Informazioni generali

| | |
|--------------------------------|--|
| Codice famiglia lampada | LED40S [LED module, system flux 4000 lm] |
| Attacco | - [-] |
| Sorgente luminosa sostituibile | No |
| Numero di riduttori | 1 unità |
| Unità elettrica/alimentatore | - |
| Driver incluso | Si |
| Note | * Secondo le linee guida del documento di Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": |

dal punto di vista statistico, non esiste alcuna differenza rilevante di mantenimento lumen tra B50 e B10. Pertanto il valore mediano della durata utile (B50) rappresenta anche il valore B10.

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Codice famiglia prodotto | 4MX850 [Maxos Led Industry] |
| Lighting Technology | LED |
| Tier | Performance |
| Marchio CE | Si |
| Periodo di garanzia | 5 anni |
| Marchio di infiammabilità | - |

Maxos LED

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Marchio ENEC | Marchio ENEC |
| Test filo incandescente | Temperatura 650 °C, durata 30 s |
| Conformità a RoHS EU | Sì |

Dati tecnici di illuminazione

| | |
|---|----------------------|
| Flusso luminoso | 4.000 lm |
| Temperatura del colore correlata | 4000 K |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom) | 160 lm/W |
| Indice di resa cromatica (CRI) | ≥80 |
| Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa | 120 ° |
| Colore sorgente luminosa | 840 bianco neutro |
| Tipo di ottica | Fascio stretto |
| Tipo copertura ottica | Coppa/copertura PMMA |
| Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa | 50° |
| Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate) | Not applicable |

Funzionamento e parte elettrica

| | |
|---|----------------------|
| Tensione in ingresso | 220-240 V |
| Frequenza di linea | 50 to 60 Hz |
| Corrente di spunto | 17,8 A |
| Tempo di spunto | 0,282 ms |
| Consumo energetico | 25 W |
| Fattore di potenza (frazione) | 0,9 |
| Connessione | Unità di connessione |
| Cavo | - |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 24 |

Temperatura

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Range temperatura ambiente | Da -20 a +35 °C |
|----------------------------|-----------------|

Controlli e dimmerazione

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Dimmerabile | No |
| Driver/unità di potenza/trasformatore | Unità di alimentazione (On/Off) |
| = Emissione luminosa costante | No |

Meccanica e corpo

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Materiale del corpo | Acciaio |
| Materiale del riflettore | - |
| Materiale ottico | Lente in policarbonato metacrilato |
| Materiale copertura ottica/lenti | Lente in policarbonato metacrilato |
| Materiale fissaggio | Acciaio |

| | |
|---|-------------------|
| Colore alloggiamento | Bianco |
| Finitura copertura ottica/lenti | Trasparente |
| Lunghezza complessiva | 1.528 mm |
| Larghezza complessiva | 63 mm |
| Altezza complessiva | 50 mm |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 50 x 63 x 1528 mm |

Approvazione e applicazione

| | |
|--|--|
| e una gestione termica | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito] |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici | IK02 [0,2 J standard] |
| Classe di protezione IEC: | Classe di isolamento I |

Performance iniziale (conforme a IEC)

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Tolleranza al flusso luminoso | +/-10% |
| Cromaticità iniziale | (0,38, 0,38) SDCM <3,5 |
| Tolleranza consumo energetico | +/-10% |

Performance nel tempo (conforme a IEC)

| | |
|--|-----|
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h | 5 % |
| Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore | L80 |

Condizioni di applicazione

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Temperatura ambiente performance Tq | 25 °C |
| Adatto per la commutazione casuale | Non applicabile |

Dati del prodotto

| | |
|---|---------------------------------|
| Nome prodotto ordine | 4MX850 581 LED40S/840 PSU NB WH |
| Nome completo prodotto | 4MX850 581 LED40S/840 PSU NB WH |
| Full EOC | 403073266541999 |
| Codice d'ordine | 66541999 |
| Codice materiale (12NC) | 910629152226 |
| Codice locale | 66541999 |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1 |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola | 4030732665419 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 3 |
| EAN/UPC - Case | 4030732263547 |

Maxos LED

Disegno tecnico

