



Maxos Tillbehör

9MX056 BC58 WH

ACC MAXOS, Vit

Med den vridbara hopkopplingsenheten kan man få reglerbara vinklar mellan armaturraderna och den passar för MAXOS TL-D och TL5. Den minsta vinkeln är 45 grader. Tack vare dess moderna design används den ofta i lokaler som affärer, skolor och museer. Upp till fyra skensektioner kan anslutas med en enda vridbar hopkopplingsenhet. Höljet är gjort av plast med vit färg eller silverfärg och de inre stödjande delarna är gjorda av stål. Vid behov kan den vridbara hopkopplingsenheten rymma ljussensorer, kameror, spotlight-adaptrar, högtalare, etc. genom att den delas i två kammare. Den är färdigmonterad med en helt justerbar snabbhängare med en upphängningsvajer i stål på 1,25 meter. En kopplingsskarv per skensektion behövs för att ansluta armaturskenan till den vridbara hopkopplingsenheten.

Produktdata

Allmän information		Fullständigt produktnamn		9MX056 BC58 WH
Tillbehörsfärg	Vit	Full EOC	403073253881299	
Produktfamiljskod	9MX056 [ACC MAXOS]	Beställningsnummer	53881299	
Användning och godkännande		Materialnummer (12NC)	910683007926	
Kod för kapslingsklass	-	SAP-Räknare – Antal per förpackning	1	
Skyddsklass IEC	-	EAN/UPC – Produkt/fodral	4030732538812	
Produktdata		Räknare - antal förpackningar per kartong	5	
Beställningsproduktnamn	9MX056 BC58 WH	EAN/UPC – Hölje	4030732108442	