



EFix TCS260

ZCS260 SME-3-WH

EFix TCS260, Accessory

Linia opraw EFix TL5 to wyspecjalizowany, ekonomiczny wybór nowatorskiego oświetlenia, które umożliwia osiągnięcie znacznych oszczędności w zakresie energii w momencie zastąpienia starych instalacji elektromagnetycznych najnowszymi technologiami oferowanymi przez firmę Philips. Parametry optyczne linii, zgodne z najnowszą normą EN-12464, zapewniają ulepszoną jakość oświetlenia we wszystkich aplikacjach. Stosowane w połączeniu z osprzętem o wysokiej częstotliwości świetłówki Philips Master TL5 pozwalają uzyskać znaczne oszczędności energii. Oszczędności te mogą być jeszcze większe dzięki zastosowaniu czujnika światła dziennego Luxsense zintegrowanego w oprawie. Praktyczny projekt opraw EFix łączy zarówno wersje do montażu na powierzchni (TCS260) jak i do zawieszania (TPS262). Dzięki łatwo zdejmowanej osłonie przedniej wiązka może być regulowana dla zapewniania oświetlenia bezpośredniego lub bezpośredniego/pośredniego. Oprawa EFix jest dostarczana z lampami i w wersji gotowej do montażu, co skraca czas instalacji. Przeznaczona do wbudowania oprawa EFix TBS260 uzupełnia linię opraw Philips przeznaczonych do oświetlenie ogólnego w biurach i sklepach.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kolor akcesorium	Biel
Rodzina produktów	ZCS260 [EFix accessories]
Tier	Wydajność

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	ZCS260 SME-3-WH
Pełna nazwa produktu	ZCS260 SME-3-WH
Full EOC	872790061110600

Kod zamówienia	61110600
Materiał Nr (12NC)	910925225011
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8727900611106
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8727900611106