



Cabana2 BY150P

BY150Z MB (4PCS)

Cabana 2 Accessories

Cabana 2 to funkcjonalna oprawa wewnętrzna typu Highbay przeznaczona dla wysokoprężnych lamp wyładowczych. Jest wyposażona w odbłyśnik, który można mocować do modułu bez śrub — za pomocą pomysłowego złącza bagnetowego. Nowatorski zewnętrzny regulator szerokości wiązki pozwala łatwo przestawiać lampę między wiązką wąską i szeroką na miejscu montażu. Zewnętrzne złącze sprawia, że podłączanie do instalacji elektrycznej można wykonać bez otwierania obudowy. Dostępne są dwie wersje oprawy: standardowa do lamp SON i HPI-P oraz okrągła do lamp CDM-TMW.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Rodzina produktów	BY150Z [Cabana 2 Accessories]
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	BY150Z MB (4PCS)
Pełna nazwa produktu	BY150Z MB (4PCS)
Full EOC	871829105256200
Kod zamówienia	05256200

Materiał Nr (12NC)	910925248812
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718291052562
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8718291052562