



High Power GearUnits

ECP330 MHN-SA2000W 380-430V

GearUnits, MASTER MHN-SA, 2000 W, 380 do 430 V

Philips jest jedną z niewielu firm, które są w stanie zaoferować kompleksowe rozwiązania oświetleniowe, obejmujące wszystkie niezbędne elementy – reflektor, źródło światła i osprzęt. Nasze innowacyjne produkty GearUnits są zaprojektowane w taki sposób, aby spełnić zapotrzebowanie naszych klientów na kompaktowe rozwiązanie sprzętowe, w całości gotowe do instalacji. W pełni okablowany osprzęt o wysokiej mocy jest przeznaczony do stosowania w połączeniu z reflektorami, które są odpowiednie dla lamp HID o wysokiej mocy i nie mogą zawierać elementów elektrycznych z uwagi na ograniczoną ilość miejsca i wysokie temperatury. Osprzęt zawiera wszystkie komponenty elektryczne (statecznik, zapłonnik, kondensatory), okablowanie i złączki, potrzebne do zapewnienia początkowego zapłonu i prawidłowego funkcjonowania lampy przy stabilizowanym natężeniu prądu. GearUnits o wysokiej mocy są dostępne zarówno w wersji IP20 (ECB330), jak i IP65 (ECP330).

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	MHN-SA [MASTER MHN-SA]
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Osprzęt	EB [Elektroniczny]
Rodzina produktów	ECB330 [GearUnits]
Tier	Wydajność
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	380 do 430 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Zużycie energii	2 000 W
Połączenie	Blokowa złączka śrubowa 3-biegunowa
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -30°C do +55°C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

High Power GearUnits

Mechanika i korpus	
Materiał Korpusu	Aluminium
Kolor Korpusu	Srebrny
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK10 [20 J odporność na akty wandalizmu]
Wskaźnik efektywności energetycznej	A2
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	ECP330 MHN-SA2000W 380-430V

Pełna nazwa produktu	ECP330 MHN-SA2000W 380-430V
Full EOC	871829106883900
Kod zamówienia	06883900
Materiał Nr (12NC)	910925258312
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718291068839
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8718291068839

Rysunki techniczne

