



Modella

TCS125 2xTL-D58W HF P

MODELLA, 2, MASTER TL-D, 58 W, HF – Elektronikus, nagyfrekvenciás, Prizmás refraktor

A TL-D vagy TL5 fénycsővekkel elérhető Modella TCS125 lámpatest esztétikus megjelenése tökéletesen harmonizál a belső terekkel. A sima, könnyen tisztítható opál vagy prizma burák a végsapkákról függeszthetők az egyszerű és szerszámmentes fényforráscsere érdekében.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	TL-D [MASTER TL-D]
Működtető szerelvény	HF – Elektronikus, nagyfrekvenciás
Terméksalád kódja	TCS125 [MODELLA]
CE jelölés	Igen
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
Technikai adatok	
Fényforrások száma	2
Optikai búra típusa	Prizmás refraktor
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Teljesítményfelvétel	58 W

Mechanika és tokozás	
A rögzítési pont hosszának távolsága (névleges)	1 230 mm
Teljes hossz	1 592 mm
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP40 [Kábelek behatolása ellen védett]
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Alkalmazási feltételek	
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	TCS125 2xTL-D58W HF P
Teljes terméknév	TCS125 2xTL-D58W HF P
Full EOC	871829104443700
Rendelési kód	04443700
Cikkszám (12NC)	910925325412
Számláló – mennyiség csomagonként	1

Modella

EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291044437
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718291044437

Méretezett rajza

Product	A	B	C
TCS125 2xTL-D58W HF P	1 592 mm	1 230 mm	615 mm

