



Pacific LED WT460C

WT460C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600

Pacific LED, LED module, system flux 6400 lm, 840 Neutral hvid, Strømforsyningsenhed (Til/Fra), Bred stråle, Ledningsføring, 3-faset

Pacific LED er markedets mest energieffektive alternativ, når det kommer til 1-erstatning af vandtætte lysstofrør på op til 2x58 W, der giver energibesparelser på op til 53 %. Armaturet og dets komponenter, såsom LED, drivere og optikker, er velegnede til en bred vifte af anvendelsesområder: Kølerum, parkeringshuse (lavloftede) og lagre (højloftede). Det er desuden den ideelle løsning til fødevarerindustrien, eftersom det ikke indeholder glas. Armaturet kan gøres kemikalieresistent ved anvendelse i aggressive miljøer. Derudover er det muligt at opnå yderligere energibesparelser ved at udstyre det med en DALI-driver eller integreret trådløs styring (GreenParking). Det har en meget lang levetid på op til 70.000 timer i alle anvendelsesområder og det er hurtigt og nemt at montere armaturet takket være de smarte endekapper, der muliggør fleksibel tilslutning såsom ledningsgennemføring.


Produkt data

Generelle oplysninger			
Kode for lampeserie	LED64S [LED module, system flux 6400 lm]		repræsenterer værdien for middeldriftslevetiden (B50) også B10-værdien.
Udskiftelig lyskilde	Ja	Produktseriekode	WT460C [Pacific LED]
Driver inkluderet	Ja	Lighting Technology	LED
Ledningsgennemføring	Ledningsføring, 3-faset	CE-mærke	Ja
Bemærkninger	*-Ifølge Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": er der statistisk ingen relevant forskel mellem bevarelse af lumen for B50 og for eksempel B10. Derfor	Mærke for brændbarhed	Til montering på letantændelige overflader
		ENEC-mærke	ENEC-mærke
		Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 5 s

Pacific LED WT460C


Lysteknisk	
Lysstrøm	6.400 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	133 lm/W
Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Optiktype	Bred stråle
UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	Not applicable
Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Strømforbrug	48 W
Tilslutning	-
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-30 til +45 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Driver/strømenhed/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Mekanik og armaturhus	
Materiale for lampehus	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat

Målskitse



Product	A	B	B	B	C
WT460C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	1.611 mm	1.150 mm	1.200 mm	1.250 mm	1.654 mm

Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænk tæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Anvendelsesbetingelser	
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Velegnet til tilfældigt skift	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	WT460C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600
Det fulde produktnavn	WT460C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600
Full EOC	871829188261900
Ordrekode	88261900
Materialenr. (12NC)	910925335650
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718291882619
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8718291882619



Pacific LED WT460C

