



Pacific LED WT460C

WT461C LED42S/840 PSU WB L1300

Pacific LED, LED module, system flux 4200 lm, 840 semleges fehér, Tápegység (be/ki), Széles sugárzási szög

Ha energiatakarékosságra törekszik és egyúttal környezetbarát arculatot kíván kialakítani, a LED-es világítás a tökéletes megoldás. A vadonatúj formatervű, rendkívül takarékos optikai rendszerrel és a legújabb, közepes fényáramú LED-modulokkal szerelt, robusztus és vízhatlan Pacific LED nagy erejű fehér fényt és kiválóan szabályozott fényeloszlást kínál a megfelelő káprázáskorlátozás érdekében – ez pedig kiemelt szempont például mélygarázsok esetén. Ráadásul az átgondolt végsapkáknak köszönhetően a telepítés is gyorsan és egyszerűen elvégezhető. Akár a 2x80W-os hagyományos világítás is kiváltható ezzel a LED-es megoldással, így 60%-os energiamegtakarítást elérve.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	LED42S [LED module, system flux 4200 lm]
Cserélhető fényforrás	Igen
Előtét mellékelve	Igen
Átmenő vezetékezés	-
Megjegyzések	* Az európai világítási rendszerekre vonatkozó „A LED-es lámpatestek teljesítményének felmérése” című, 2018. januárjában megjelent tanulmány szerint nincs statisztikai különbség a B50 és B10 fényáram-megmaradása között. Ezért a B50 átlagos hasznos élettartama érvényes a B10-re is.
Termékcsalád kódja	WT461C [Pacific LED]
Lighting Technology	LED

CE jelölés	Igen
Gyúlékonysági jelzés	Gyúlékony felületekre szereléshez
ENEC jel	ENEC-jel
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s


Technikai adatok	
Fényáram	4 200 lm
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	138 lm/W
A fényforrás színe	840 semleges fehér
Optikai típus	Széles sugárzási szög
Egységesített káprázási besorolás (CEN)	Not applicable

Pacific LED WT460C

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Teljesítményfelvétel	30,5 W
Csatlakoztatás	-
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-30 – +45 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Meghajtó/tápegység/transzformátor	Tápegység (be/ki)
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Polikarbonát
Optikai búra/lencse anyaga	Polikarbonát
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08 [5 J-ig vandalizmus ellen védett]
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti színérték	(0.38, 0.38) SDCM <3
Alkalmazási feltételek	
Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Igen
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	WT461C LED42S/840 PSU WB L1300
Teljes terméknev	WT461C LED42S/840 PSU WB L1300
Full EOC	871829188290900
Rendelési kód	88290900
Cikkszám (12NC)	910925335710
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291882909
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718291882909

Méretezett rajza



Product	A	B	B	B	C
WT461C LED42S/840 PSU WB L1300	1 300 mm	850 mm	900 mm	950 mm	1 321 mm

Pacific LED WT460C

