



# ArenaVision MVF403

## MVF403 MHN-SA2000W A4 SI AM

ARENAVISION, MASTER MHN-SA, 2000 W

ArenaVision MVF403 wyznacza nowy poziom projektorowego oświetlenia obiektów sportowych. Zapewnia najwyższą możliwą do uzyskania sprawność oprawy, łatwą instalację, niezawodność i elastyczność. Jest doskonałym rozwiązaniem na potrzeby zamkniętych hal sportowych, a także wielu innych zewnętrznych – nie tylko sportowych – zastosowań wymagających najwyższej jakości oświetlenia.

Zintegrowany system owalnej optyki oraz kompaktowych źródeł światła MHN-LA 1000W lub MHN-SA HO 2000W zapewnia wyjątkową efektywność systemu i niski poziom oślnienia. Wbudowana przesłona dodatkowo minimalizuje rozpraszanie światła i oślnienie. Lamy MHN-SA HO 2000W/956 i MHN-LA 1000W/956 spełniają najwyższe wymagania związane z telewizją kolorową (Ra = 90, Tc = 5600 K). Dzięki lampie MHN-LA 1000W/842, oddawaniu naturalnych barw (Ra = 80) i przyjemnej atmosferze (Tc = 4200 K) oprawy te idealnie nadają się do pracy ekip telewizyjnych i filmowych oraz innych zastosowań. Do wszystkich typów lamp są dostępne wersje z zapłonem na gorąco, umożliwiające natychmiastowe przywracanie oświetlenia po krótkotrwałym zaniku napięcia.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                  |   | Typ optyki na zewnątrz                       | Kategoria wiązki A4 |
|------------------------------------|---|--|---------------------|
| Kod rodziny lamp                   | MHN-SA [MASTER MHN-SA]                  | <b>Eksploatacja i połączenie elektryczne</b> |                     |
| Osprzęt                            | -                                       | Napięcie wejściowe                           | 380 do 415 V        |
| Rodzina produktów                  | MVF403 [ARENAVISION]                    | Zużycie energii                              | 2 000 W             |
| Tier                               | Specyfikacja                            | <b>Temperatura</b>                           |                     |
| Znak CE                            | Tak                                     | Zakres temperatur otoczenia                  | Od -30°C do +35°C   |
| Oznaczenie ENEC                    | Znak ENEC                               |  |                     |
| <b>Dane techniczne oświetlenia</b> |   |  |                     |
| Typ klosza                         | Szyba przednia w wersji „down-lighting” |  |                     |

# ArenaVision MVF403

## Certyfikaty i zastosowania

**Kod stopnia ochrony** IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]

**Mech. kod ochrony przed uderzeniami** IK08 [5 J ochrona przed wandalami]

**Klasa ochrony IEC** Klasa bezpieczeństwa I

## Dane techniczne produktu

**Nazwa produktu na zamówieniu** MVF403 MHN-SA2000W A4 SI AM

**Pełna nazwa produktu** MVF403 MHN-SA2000W A4 SI AM

**Full EOC** 871829106932400

**Kod zamówienia** 06932400

**Materiał Nr (12NC)** 910925430312

**Numerator - Quantity Per Pack** 1

**EAN/UPC - Produkt/opakowanie** 8718291069324

**Numerator - Packs per outer box** 1

**EAN/UPC - Opakowanie** 8718291069324

## Rysunki techniczne

