



Iridium gen3 LED Mini

BGP381 GRN17/740 II MSO CO GR SP

Iridium gen3 Mini, LED GreenLine 1700 lm, 740 neutralvit, Säkerhetsklass II, Medelstrålande ljusfördelning, gatuoptik, Grå, Stolparmar

Iridium gen3 är den första riktigt intelligenta armaturen. Inga problem med driftsättning – installera bara armaturen och styr den genom CityTouch-programvaran. Fjärrljusstyrning på ett enkelt sätt! Det nya "plug & play"-konceptet har utformats för att ge säker och enkel installation i endast tre steg: 1. Installera monteringskonsolen. 2. Koppla in strömmen. 3. Vinkla in och stäng armaturen. Armaturens höga systemeffektivitet genererar stora energibesparingar jämfört med befintliga konventionella belysningslösningar, vilket ger snabb återbetalning. Tack vare det breda urvalet av ljusflöden, optik och färgtemperaturer passar Iridium gen3 för de flesta användningsområden i ett bostadsområde. Armaturens nyklassiska utformning ger en konsekvent stil och känsla i omgivningen.

Produktdata

Allmän information			
Lampfamiljskod	GRN17 [LED GreenLine 1700 lm]	mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.	
Utbytbar ljuskälla	Ja	Typ av ljuskälla	LED
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Produktfamiljskod	BGP381 [Iridium gen3 Mini]
Driftdon	EB [Elektroniskt]	Lighting Technology	LED
Driftdon ingår	Ja	Inbyggd styrning	-
Fotocell	-	CE-märkning	Ja
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde	Garantitid	5 år
		Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
		ENEC-märkning	ENEC-märkning
		Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 5 s

Iridium gen3 LED Mini

EU RoHS-kompatibel	Nej
--------------------	-----

Ljusteknik

Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
Ljusflöde	1 615 lm
Standardvinkel för stoltoppsmontage	0°
Standardvinkel för sidoingång	0°
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	139 lm/W
Färgåtergivningindex	70
Ljuskällans färg	740 neutralvit
Typ av optisk kåpa	Polykarbonatkåpa/kåpa
Armaturens ljusstrålefördelning	152°
Optiktyp utomhus	Medelstrålande ljusfördelning, gatuoptik

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	15 A
Ingåendetid	0,36 ms
Effektförbrukning	11,6 W
Effektfaktor (fraktion)	0.96
Anslutning	Skruvkopplingsplint, 3-polig
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	23

Temperatur

Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Nätaggregat, reglerande
Styrgränssnitt	-
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	-
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Aluminium
Armaturhusets färg	Grå

Monteringsenhet	Stolparmar
Optisk glaskupa/optikens form – LOV	Plan
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Strukturerad
Total längd	531 mm
Total bredd	273 mm
Total höjd	156 mm
Effektiv projicerad yta	0,024 m²
Mått (höjd × bredd × djup)	156 x 273 x 531 mm
Färg på delar	Färgad kupa

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK09 [10 J]
Surge Protection (Common/Differential)	4/4 kV
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-7%
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <5
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 100 000 tim	10 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 100 000 tim)	L80

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt

Produktdata

Beställningsproduktnamn	BGP381 GRN17/740 II MSO CO GR SP
Fullständigt produktnamn	BGP381 GRN17/740 II MSO CO GR SP
Full EOC	871829190831900
Beställningsnummer	90831900
Materialnummer (12NC)	910925438280
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718291908319
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718291908319

Iridium gen3 LED Mini

Måttskiss

