



Selenium LED

BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM DDF3 48/

Selenium LED, LED module 11000 lm, 740 neutralna biel, Zasilacz z regulacją, Klasa bezpieczeństwa II, Dystrybucja średnia, DynaDimmer ze stałymi ustawieniami w wersji 3, 6/4 kV, Uniwersalne dla średnicy 48–60 mm

Selenium LED to wyjątkowo efektywna oprawa do oświetlania dróg, oferująca oszczędność energii na poziomie ponad 60% w porównaniu z rozwiązaniami tradycyjnymi. Jej prosty, kształt umożliwia integrację z dowolnym otoczeniem. Technologia LEDGINE wewnątrz oprawy zapewnia efektywne i jednolite rozprowadzanie światła, obejmując najszerzy możliwy zakres zastosowań. Instalacja i konserwacja nie mogą być prostsze: można bezpośrednio dostać się do złącz i zasilacza, bez użycia narzędzi.

Dane produktu

Informacje ogólne			
Kod rodziny lamp	LED110 [LED module 11000 lm]	B10. W związku z tym , średnia trwałość użytkowa (B50) jest taka sama, jak B10.	
Wymienne źródło światła	Tak	Typ silnika źródła światła	LED
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	Rodzina produktów	BGP340 [Selenium LED]
W zestawie sterownik	Tak	Lighting Technology	LED
Fotokomórka	-	Sterownik wbudowany	DynaDimmer ze stałymi ustawieniami w wersji 3
Uwagi	*- Na podstawie dokumentu Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018” („Ocena wydajności opraw LED – styczeń 2018 r”): statystycznie nie ma różnicy w utrzymaniu strumienia świetlnego między B50 a na przykład		
		Znak CE	Tak
		Okres gwarancji	5 lat
		Oznaczenie palności	-
		Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
		Test rozżarzonym drutem	Temperatura 960°C, czas 5 s
		Zgodność z normą UE RoHS	Nie

Selenium LED

Dane techniczne oświetlenia	
Sprawność świetlna w górę	0
Strumień Świetlny	9 381 lm
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	0°
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	0°
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	110 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥70
Barwa źródła światła	740 neutralna biel
Typ klosza	Szyba płaska
Kąt rozsyłu światła oprawy	160°
Typ optyki na zewnątrz	Dystrybucja średnia

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Prąd rozruchowy	80 A
Czas rozruchu	150 ms
Zużycie energii	85 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.95
Połączenie	Blokowa złączka śrubowa 3-biegunowa
Przewód	-
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	8

Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -30°C do +45°C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Sterownik/jednostka zasilająca/transformatör	Zasilacz z regulacją
Interfejs sterowania	Analogowe
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus	
Materiał Korpusu	Aluminium
Materiał reflektora	-
Materiał optyki	Szyba
Materiał klosza/soczewki	Szyba
Materiał mocowania	Stal nierdzewna
Kolor Korpusu	Aluminiowy i szary
Urządzenie montażowe	Uniwersalne dla średnicy 48–60 mm
Kształt klosza/soczewki	Płaskie
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita długość	750 mm

Całkowita szerokość	320 mm
Całkowita wysokość	210 mm
Efektywny obszar projekcji	0,07 m²
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	210 x 320 x 750 mm

Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J ochrona przed wandalami]
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)	6/4 kV
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-7%
Początkowa chromatyczność	(0.380, 0.370) SDCM <3
Tolerancja zużycia energii	+/-10%
Tolerancja znamionowego wskaźnika oddawania barw	+/-2

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 75 000 godz.	7,5 %
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 75 000 godz.	L80

Warunki dotyczące zastosowań	
Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Maksymalny poziom przyciemnienia	10%

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM DDF3 48/
Pełna nazwa produktu	BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM DDF3 48/
Full EOC	871829106396400
Kod zamówienia	06396400
Materiał Nr (12NC)	910925438596
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718291063964
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8718291063964

Selenium LED

Rysunki techniczne

