



Iridium gen3 LED Mini

BGP381 GRN40/740 II DM CO GR CLO-DDF2 SP

Iridium gen3 Mini, LED GreenLine 4000 lm, 740 neutrálna biela, Bezpečnostná trieda II, Stredné vyžarovanie, Sivá, Stabilný svetelný výkon a DynaDimmer s pevnými predvoľbami, verzia 2, Príruba

Iridium gen3 je prvé skutočne inteligentné svetidlo navrhnuté na bezproblémové prepojenie. Nastavenie bez starostí – jednoducho namontujete svetidlo a ovládajte ho na diaľku prostredníctvom riadiaceho softvéru CityTouch. Zjednodušené diaľkové riadenie osvetlenia! Nový koncept „plug and play“ bol navrhnutý tak, aby bola zaistená bezpečná a jednoduchá montáž len v troch krokoch: 1. montáž príruby, 2. zapojenie k zdroju napájania, 3. nastavenie sklonu a zatvorenie svetidla.

Vysoká svetelná účinnosť svetidla zaručuje značnú úsporu elektrickej energie v porovnaní s existujúcimi konvenčnými inštaláciami, čo znamená rýchlu návratnosť investícií. Vďaka širokej ponuke svetidiel s rôznymi verziami svetelného toku, optiky a teplôt chromatickosti (farieb svetla) je svetidlo Iridium gen3 vhodné pre väčšinu aplikácií v obytných zónach. Neoklasický dizajn svetidla zaručuje konzistentný vzhľad okolia.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Kód radu svetelného zdroja	GRN40 [LED GreenLine 4000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Predradník	EB [Elektronický]
Vrátane napájača	Áno
Fotočlánok	-
Poznámky	* – Podľa usmernenia združenia Lighting Europe „Hodnotenie výkonu LED svetidiel –

január 2018“: zo štatistického hľadiska neexistuje žiadny významný rozdiel v zachovaní svetelného toku medzi svetidlami B50 a napríklad B10. Preto hodnota strednej doby životnosti (B50) predstavuje aj hodnotu pre B10. * Pri extrémnych okolitých teplotách sa môže svetidlo automaticky stmíť, aby sa ochránilo jeho súčasti	
Typ systému svetelného zdroja	LED

Iridium gen3 LED Mini

Kód radu produktov	BGP381 [Iridium gen3 Mini]
Technológia osvetlenia	LED
Vstavané riadenie	Stabilný svetelný výkon a DynaDimmer s pevnými predvolbami, verzia 2
Značka CE	Áno
Záručná lehota	5 roky
Značka horľavosti	-
Značka ENEC	Značka ENEC
Požiarne odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Nie

Svetelné technické

Pomer svetla vyžarovaného nahor	0
Svetelný tok	3 441 lm
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	0°
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	0°
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	4000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	143 lm/W
Index podania farieb (CRI)	70
Farba svetelného zdroja	740 neutrálna biela
Typ optického krytu	Polykarbonátová optika/kryt
Rozptyl svetelného lúča svietidla	152°
Typ optiky, exteriér	Stredné vyžarovanie

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Počiatková spotreba pri CLO	24 W
Priemerná spotreba pri CLO	25 W
Konečná spotreba pri CLO	25,5 W
Nárazový prúd	22 A
Čas zapínania	0,29 ms
Spotreba	25,5 W
Účinnosť (zlomok)	0.97
Zapojenie	Skrutkovacia pripájacia svorkovnica, 3-pólová
Kábel	-
Počet produktov na MCB 16 A typ B	20

Teplota

Široký rozsah okolitých teplôt	-40 až +50 °C
--------------------------------	---------------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno
Napájač/napájací zdroj/transformátor	Napájacia jednotka s riadením DynaDimmer a stabilným svetelným výkonom (integrované)
Ovládacie rozhranie	-
Konštantný svetelný výkon	Áno

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Hliník
Materiál reflektora	-
Optický materiál	Polykarbonát
Materiál optického krytu	Polykarbonát
Materiál upevnenia	Hliník
Farba telesa	Sivá
Montážne zariadenie	Príruba
Tvar optického krytu	Ploché
Povrchová úprava optického krytu	Textúrovaná
Celková dĺžka	531 mm
Celková šírka	273 mm
Celková výška	156 mm
Účinná vystavená plocha	0,024 m²
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	156 x 273 x 531 mm
Farba dielov	Farebný kryt

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP66 [Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK09 [10 J]
Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim)	4/4 kV
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II

Počiatkový výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-7%
Počiatková chromatickosť	(0.38, 0.38) SDCM <5
Tolerancia spotreby	+/-10%
Odchýlka poč. indexu podania farieb	+/-2

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 100 000 h	10 %
Udržiavaný svetelný tok pri strednej užitočnej životnosti* 100 000 h	L100

Podmienky použitia

Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Maximálna úroveň stmievania	50%

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	BGP381 GRN40/740 II DM CO GR CLO-DDF2 SP
Úplný názov produktu	BGP381 GRN40/740 II DM CO GR CLO-DDF2 SP
Úplný kód produktu	871869631946800
Objednávkový kód	31946800
Č. materiálu (12NC)	910925439203
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696319468
Čitateľ – počet balení v krabici	1

Iridium gen3 LED Mini

EAN/UPC – balenie

8718696319468

Rozmerový obrázok

