



Iridium² LED veľká verzia

BGP353 GRN137-3S/740 DM AL GR P1 T15

Iridium² LED Large, LED GreenLine 13700 lm, 740 neutrálna biela, Stredné vyžarovanie, Sivá, Objímka NEMA pre fotočlánok

Iridium² je rad cestných svietidiel, ktoré sú navrhnuté na dosahovanie vysokého výkonu a trvalej udržateľnosti. V závislosti od aplikácie a rozpočtu môžu zákazníci začať s diódami LED, elektronickými vysokotlakovými výbojkami alebo kombináciou obidvoch technológií v tom istom svietidle. Bez ohľadu na pôvodnú voľbu môžu zákazníci využiť prispôsobiteľnosť radu Iridium² a inovovať svoje inštalácie (LED na LED alebo elektronické vysokotlakové výbojky na LED), kedykoľvek chcú, a to jednoduchou výmenou svetelného zdroja. Integrácia modulu LEDGINE, úplne nová optika pre vysokotlakové výbojky, elektronický predradník a riadiace systémy sú odpoveďou na narastajúci dopyt po úspore energie. Nová optika radu Iridium² pre vysokotlakové výbojky je navrhnutá tak, aby poskytovala najlepší svetelný výkon vo svojej triede a zároveň ponúkala úžasne flexibilné použitie. Všetky tieto funkcie spoločne s ľahkou inštaláciou a údržbou svietidiel radu Iridium² zaručujú zákazníkom nízke prevádzkové náklady.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Technológia osvetlenia	
Kód radu svetelného zdroja	GRN137 [LED GreenLine 13700 lm]	Vstavané riadenie	-
Vymeniteľný svetelný zdroj	Áno	Značka CE	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka	Záručná lehota	5 roky
Vrátane napájača	Áno	Značka horľavosti	-
Fotočlánok	Objímka NEMA pre fotočlánok	Značka ENEC	-
Typ systému svetelného zdroja	LED	V súlade s požiadavkami EU RoHS	Nie
Kód radu produktov	BGP353 [Iridium ² LED Large]		

Iridium² LED veľká verzia

Svetelné technické	
Pomer svetla vyžarovaného nahor	0
Svetelný tok	12 262 lm
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	0°
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	0°
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	4000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	119 lm/W
Index podania farieb (CRI)	70
Farba svetelného zdroja	740 neutrálna biela
Typ optického krytu	Ploché sklo
Rozptyl svetelného lúča svietidla	150° x 62°
Typ optiky, exteriér	Stredné vyžarovanie

Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Nárazový prúd	53 A
Čas zapínania	0,3 ms
Spotreba	103 W
Účinnosť (zlomok)	0.9
Zapojenie	3-pólový zásuvný konektor kompatibilný so štandardom Wieland/Adels
Kábel	-
Počet produktov na MCB 16 A typ B	8

Teplota	
Široký rozsah okolitých teplôt	-25 až +25 °C

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Napájacia/napájací zdroj/transformátor	Napájacia jednotka, regulačná
Konštantný svetelný výkon	Nie

Mechanické časti a teleso	
Materiál telesa	Odliatok z hliníka
Materiál reflektora	Akrylát
Optický materiál	Polykarbonát
Materiál optického krytu	Tvrdené sklo
Materiál upevnenia	Nehrdzavejúca oceľ
Farba telesa	Sivá

Montážne zariadenie	Univerzálne pre priemer 48 až 76 mm
Tvar optického krytu	Ploché
Povrchová úprava optického krytu	Číra
Celková dĺžka	879 mm
Celková šírka	424 mm
Celková výška	217 mm
Účinná vystavená plocha	0,14 m ²
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	217 x 424 x 879 mm
Farba dielov	Všetky diely sú nafarebné

Schválenie a použitie	
Krytie IP	IP66 [Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK08 [5 J, chránené pred vandalizmom]
Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim)	Štandardná úroveň prepäťovej ochrany Philips
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Počiatkový výkon (súlad s požiadavkami IEC)	
Tolerancia svetelného toku	+/-7%
Počiatková chromatickosť	(0.380, 0.380) SDCM <5
Tolerancia spotreby	+/-10%
Odchýlka poč. indexu podania farieb	+/-2

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)	
Poruchovosť napájacia pri 5 000 h	0,5 %

Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	BGP353 GRN137-3S/740 DM AL GR P1 T15
Úplný názov produktu	BGP353 GRN137-3S/740 DM AL GR P1 T15
Úplný kód produktu	871829197534200
Objednávkový kód	97534200
Č. materiálu (12NC)	910925439473
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718291975342
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8718291975342

Iridium² LED veľká verzia

Rozmerový obrázok

