



Iridium² LED Large

BGP353 GRN98-3S/740 II DM AL GR T15

Iridium² LED Large, LED GreenLine 9800 lm, 740 semleges fehér, II. biztonsági osztály, Közepes fényeloszlás, Szürke

Az Iridium² lámpatest kifejlesztésekor a teljesítmény és a környezettudatosság volt a két legfontosabb szempont. Az alkalmazástól és a költségvetéstől függően a felhasználók megvalósíthatnak LED-es vagy elektronikus HID rendszert, de a két technológiát vegyíthetik is egyazon lámpatestet alkalmazva. Az Iridium² moduláris felépítése lehetővé teszi a felhasználói számára, hogy az első döntés meghozatala után is bármikor fejlesszék/lecseréljék rendszerük elemeit (LED-et korszerűbb LED-re vagy e-HID megoldást LED-re). A LEDGINE beépítése, a vadonatúj HID-optika, az elektronikus szerelvények és vezérlők bevezetése egyaránt válasszlépés az energiatakarékosság iránti egyre erősödő igényre. Az új Iridium² HID optika kialakítása kategóriájának legjobb világítási teljesítményét nyújtja, miközben rendkívüli rugalmasságot biztosít az alkalmazások terén.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	GRN98 [LED GreenLine 9800 lm]
Cserélhető fényforrás	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen
Fotocella	-
Fényforrás fényrendszerének típusa	LED
Termékcsalád kódja	BGP353 [Iridium² LED Large]
Lighting Technology	LED
Beépített vezérlés	-
CE jelölés	Igen
Jótállási idő	5 év

Gyúlékonysági jelzés	-
ENEC jel	-
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Nem
Technikai adatok	
Felfelé irányuló fényhányados	0
Fényáram	8 943 lm
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	0°
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	123 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	70

Iridium² LED Large

A fényforrás színe	740 semleges fehér
Optikai búra típusa	Siküveg
Lámpatest fénysugarának fénycsúszása	150° x 62°
Optikai típus – kültéri	Közepes fénycsúszás

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Induló áramlökés	53 A
Indulási idő	0,3 ms
Teljesítményfelvétel	73 W
Teljesítménytényező (tört)	0.9
Csatlakoztatás	Gyorscsatlakozó, 3 pólusú, Wieland/ Adels-kompatibilis
Kábel	–
Termékek száma egy B típusú, 16 amperes kismegszakítón	8

Hőmérséklet

Környezeti hőmérséklet-tartomány	–25 – +25 °C
----------------------------------	--------------

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
Meghajtó/tápegység/transzformátor	Tápegység, szabályzással
Állandó fénykibocsátás	Nem

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Alumíniumöntvény
Reflektor anyaga	Akrilát
Optikai anyag	Polikarbonát
Optikai búra/lencse anyaga	Hőkezelt üveg
Rögzítőanyag	Rozsdamentes acél
Ház színe	Szürke
Rögzítőeszköz	Univerzális, 48–76 mm-es átmérőhöz
Optikai búra/lencse formája	Lapos
Optikai búra/lencse bevonata	Átlátszó
Teljes hossz	879 mm
Teljes szélesség	424 mm

Teljes magasság	217 mm
Hatékonyan megvilágított terület	0,14 m²
Méret (magasság x szélesség x mélység)	217 x 424 x 879 mm
Az alkatrészek színe	Minden rész festett

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08 [5 J-ig vandalizmus ellen védett]
Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	Philips szabványos túlfeszültség-védelmi szint
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/- 7%
Kezdeti színérték	(0.380, 0.380) SDCM <5
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/- 10%
Kezdeti színvisszaadási index-tolerancia	+/- 2


Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve	0,5 %
---	-------

Termékadatok

A termék megrendelési neve	BGP353 GRN98-3S/740 II DM AL GR T15
Teljes terméknév	BGP353 GRN98-3S/740 II DM AL GR T15
Full EOC	871829197536600
Rendelési kód	97536600
Cikkszám (12NC)	910925439475
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291975366
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718291975366

Méretezett rajza



Iridium² LED Large

