




Iridium² LED Large

BGP353 GRN88-3S/740 DM AL GR D7 T15

Iridium² LED Large, LED GreenLine 8800 lm, 740 semleges fehér, Közepes fényeloszlás, Szürke

Az Iridium² lámpatest kifejlesztésekor a teljesítmény és a környezettudatosság volt a két legfontosabb szempont. Az alkalmazástól és a költségvetéstől függően a felhasználók megvalósíthatnak LED-es vagy elektronikus HID rendszert, de a két technológiát vegyíthetik is egyazon lámpatestet alkalmazva. Az Iridium² moduláris felépítése lehetővé teszi a felhasználói számára, hogy az első döntés meghozatala után is bármikor fejlesszék/lecseréljék rendszerük elemeit (LED-et korszerűbb LED-re vagy e-HID megoldást LED-re). A LEDGINE beépítése, a vadonatúj HID-optika, az elektronikus szerelvények és vezérlők bevezetése egyaránt válsztlépés az energiatakarékosság iránti egyre erősödő igényre. Az új Iridium² HID optika kialakítása kategóriájának legjobb világítási teljesítményét nyújtja, miközben rendkívüli rugalmasságot biztosít az alkalmazások terén.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	GRN88 [LED GreenLine 8800 lm]
Cserélhető fényforrás	Igen
Előtét mellékelve	Igen
Fotocella	-
Termékcsalád kódja	BGP353 [Iridium ² LED Large]
Lighting Technology	LED
Beépített vezérlés	-
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Nem

Technikai adatok	
Fényáram	7 988 lm
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	0°
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	119 lm/W
A fényforrás színe	740 semleges fehér
Optikai búra típusa	Síkűveg
Optikai típus – kültéri	Közepes fényeloszlás
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V

Iridium² LED Large

Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Teljesítményfelvétel	67 W
Kábel	-

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
Meghajtó/tápegység/transzformátor	Tápegység, szabályzással
Állandó fénykibocsátás	Nem

Mechanika és tokozás

Ház színe	Szürke
Az alkatrészek színe	Minden rész festett

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08 [5 J-ig vandalizmus ellen védett]
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-7%
Kezdeti színérték	(0.38, 0.38) SDCM <5
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%

Termékadatok

A termék megrendelési neve	BGP353 GRN88-3S/740 DM AL GR D7 T15
Teljes terméknev	BGP353 GRN88-3S/740 DM AL GR D7 T15
Full EOC	871829197563200
Rendelési kód	97563200
Cikkszám (12NC)	910925439492
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291975632
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718291975632

Méretezett rajza

