



Iridium² LED Large

BGP353 ECO184-3S/740 PSR-CLO DW AL GR CL

Iridium² LED Large, LED EconomyLine 18400 lm, 740 semleges fehér, Tápegység, szabályzással és állandó fénykibocsátással, Széles fényeloszlás, Szürke, Állandó fényáram

Az Iridium² lámpatest kifejlesztésekor a teljesítmény és a környezettudatosság volt a két legfontosabb szempont. Az alkalmazástól és a költségvetéstől függően a felhasználók megvalósíthatnak LED-es vagy elektronikus HID rendszert, de a két technológiát vegyíthetik is egyazon lámpatestet alkalmazva. Az Iridium² moduláris felépítése lehetővé teszi a felhasználói számára, hogy az első döntés meghozatala után is bármikor fejlesszék/lecseréljék rendszerük elemeit (LED-et korszerűbb LED-re vagy e-HID megoldást LED-re). A LEDGINE beépítése, a vadonatúj HID-optika, az elektronikus szerelvények és vezérlők bevezetése egyaránt válaszlépés az energiatakarékosság iránti egyre erősödő igényre. Az új Iridium² HID optika kialakítása kategóriájának legjobb világítási teljesítményét nyújtja, miközben rendkívüli rugalmasságot biztosít az alkalmazások terén.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	ECO184 [LED EconomyLine 18400 lm]
Cserélhető fényforrás	Igen
Előtét mellékelve	Igen
Fotocella	-
Termékcsalád kódja	BGP353 [Iridium² LED Large]
Lighting Technology	LED
Beépített vezérlés	Állandó fényáram
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel

Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Nem
Technikai adatok	
Fényáram	12 320 lm
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	0°
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	89 lm/W
A fényforrás színe	740 semleges fehér
Optikai búra típusa	Síkúveg

Iridium² LED Large

Optikai típus – kültéri	Széles fényleosztás
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Teljesítményfelvétel	138 W
Kábel	–
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Meghajtó/tápegység/transzformátor	Tápegység, szabályzással és állandó fénykibocsátással
Állandó fénykibocsátás	Igen
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Szürke
Az alkatrészek színe	Minden rész festett
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP66 [Porbejutas ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08 [5 J-ig vandalizmus ellen védett]

IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-7%
Kezdeti színérték	(0.38, 0.38) SDCM <5
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	BGP353 ECO184-3S/740 PSR-CLO DW AL GR CL
Teljes terméknev	BGP353 ECO184-3S/740 PSR-CLO DW AL GR CL
Full EOC	871829197566300
Rendelési kód	97566300
Cikkszám (12NC)	910925439494
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291975663
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718291975663

Méretezett rajza

