



Luma Micro

BGP615 GRN18/NW PSU I OFR1 GR 62

LUMA MICRO - 20 pcs - LED GreenLine 1800 lm - Power supply unit - Optiflux version R1 - Spigot for diameter 62 mm

Luma; ayırt edici tasarımı, mükemmel soğutma özelliği ve bakım gerektirmeyen yapısıyla her tür cadde ve yol için uygun bir REVOLED™ yol aydınlatma armatürüdür. Lümen paketi, kullanım ömrü ve enerji profili, enerji ve maliyet tasarrufu bakımından istenen çözümü yaratmak üzere ayarlanabilir. Luma; LED lümen azalmasını telafi etmek üzere çalışma akımını zamanla artırarak, LED'lerin ışık akısını aydınlatma armatürünün kullanım ömrü boyunca önceden belirlenen sabit bir seviyede tutmak üzere programlanabilir. Bu durum, başlangıçta fazla aydınlatmayı ortadan kaldırarak fazladan ek enerji tasarrufunu mümkün kılar. Luma'nın tamamen düz tasarımı yukarı ışığı önler; OPTIFLUX™ lens optikler mevcut aydınlatma standartlarını karşılamaktadır. Değişken geometrik şekillerdeki yollar ve/veya parlama sınırlamaları nedeniyle ışık dağılımını en uygun hale getirmek için, devirme açısı kurulum sırasında kolaylıkla ayarlanabilir.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Bağlantı	3 direkli vidalı bağlantı bloğu
Işık kaynağı sayısı	20 [20 pcs]	Kablo	-
Lamba ailesi kodu	GRN18 [LED GreenLine 1800 lm]	Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Işık kaynağı rengi	Nötr beyaz	Ateşleme teli testi	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Evet	Alev alma işareti	NO [-]
Sürücü birimi sayısı	1 unit	CE işareti	CE mark
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSU [Power supply unit]	ENEC işareti	ENEC mark
Sürücü dahildir	Evet	Garanti süresi	5 yıl
Optik kapak/lens türü	FG [Flat glass]	Optic type outdoor	Optiflux version R1
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	154°	Remarks	* Aşırı ortam sıcaklıklarında armatür, bileşenleri korumak için otomatik olarak kararabilir.
Yerleşik kontrol	No [-]		

Luma Micro

Sabit ışık çıkışı	No
MCB'deki ürün sayısı	20
RoHS işareti	-
WEEE işareti	-
LED engine type	LED
Product Family Code	BGP615 [LUMA MICRO]

Işık Teknik Ayrıntıları

Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0
Standart eğim açısı üstten montaj	0°
Standart devirme açısı yandan giriş	0°

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Kalkış Akımı	22 A
Ani akım süresi	0,29 ms
Sürücü akımı	216 mA
Güç Faktörü (Min)	0.93

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	Polikarbonat
Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi	Cam
Sabitlenme malzemesi	Aluminum
Montaj cihazı	62 [Spigot for diameter 62 mm]
Optik kapak/lens şekli	Flat
Optik kapak/lens kaplaması	Şeffaf
Tork	20
Toplam uzunluk	622 mm
Toplam genişlik	290 mm
Toplam yükseklik	130 mm

Effective projected area	0,049 m²
Renk	Gray

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK09 [10 J]
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	Philips standard surge protection level kV

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki ışık Akısı	1584 lm
Işık akısı toleransı	+/-7%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	99 lm/W
Başlangıçtaki ilişkili Renk Sıcaklığı	4000 K
Başlangıçtaki Renkssel Geriverim İndeksi	70
Başlangıç Renk Türü	(0.381, 0.379) SDCM <5
Başlangıç giriş gücü	14 W
Güç tüketimi toleransı	+/-11%

Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı	-40 to +50 °C
-------------------------	---------------


Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871869634007300
Sipariş ürün adı	BGP615 GRN18/NW PSU I OFR1 GR 62
EAN/UPC - Ürün	8718696340073
Sipariş kodu	34007300
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	910925439724
Net Ağırlık (Parça Başı)	6,750 kg


850°C



Boyutlu çizim



Luma Micro (DACH) BGP615



Luma Micro (DACH) BGP615

