




ClearWay

BGP303 LED99-4S/740 PSR I DM50 D9 STD 42

ClearWay, LED module 9900 lm, 740 semleges fehér, Tápegység, szabályzással, I. biztonsági osztály, Közepes fényeloszlás, Philips szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Univerzális, 42–60 mm-es átmérőhöz

A LED-technológia több vonatkozásban is forradalmi újításokat hozott a világítástechnika területén. A LED-ek fényének minősége például biztonságosabbá tette az utakat, és elképesztő hatékonyságával segített csökkenteni a városok villanyszámláit. A Philips-nél úgy gondoljuk, hogy még ennél is biztonságosabbá tudjuk tenni az utakat, és segíthetünk az önkormányzatoknak energiatakarékossági terveik megvalósításában. Ezért hoztuk létre a ClearWay-t, egy olyan LED-es kültéri lámpatestet, mely megfizethető ára ellenére nem ismer megalkuvást a fény minősége és az energiahatékonyság terén.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	LED99 [LED module 9900 lm]
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Működtető szerelvény	EBD [DALI elektronikus szabályozható elétét]
Elétét mellékelve	Igen
Fotocella	-
Fényforrás fényrendszerék tépusa	LED
Termékcsalåd kédja	BGP303 [ClearWay]
Lighting Technology	LED
Beépéített vezérlés	-
CE jelélés	Igen

Jétälläsi idée	5 év
Gyélékonyäsägi jelzés	Normäl gyélékonyäsägé feléletekre szeréléshez
ENEC jel	ENEC-jel
Izzéhuzälos teszt	Hémérséklet: 960 ÔC, idétartäm: 5 s
Megfelel az EU RoHS iränélvének	Nem
Technikai adatok	
Felfélé iränéyulé fényhänyädos	0
Fényäram	8 700 lm
Normäl délésségé oszlopfej	0Òe
Szabänyäs délésség oldälsée	0Òe
bevezetésénél	

Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	136 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	>70
A fényforrás színe	740 semleges fehér
Optikai búra típusa	Síküveg
Lámpatest fénysugarának fényeloszlása	150° x 62°
Optikai típus – kültéri	Közepes fényeloszlás

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220-240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Induló áramlökés	46 A
Indulási idő	0,25 ms
Teljesítményfelvétel	64 W
Teljesítménytényező (tört)	0.96
Csatlakoztatás	5 pólusú csavaros csatlakozóblokk
Kábel	-
Termékek száma egy B típusú, 16 amperes kismegszakítón	11

Hőmérséklet

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-30 – +35 °C
----------------------------------	--------------

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Igen
Meghajtó/tápegység/transzformátor	Tápegység, szabályzással
Vezérlőinterfész	DALI
Állandó fénykibocsátás	Nem

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Alumínium
Reflektor anyaga	Polikarbonát
Optikai anyag	Akrilát
Optikai búra/lencse anyaga	Hőkezelt üveg
Rögzítőanyag	Acél
Ház színe	Szürke
Rögzítőeszköz	Univerzális, 42–60 mm-es átmérőhöz
Optikai búra/lencse formája	Lapos
Optikai búra/lencse bevonata	Átlátszó
Teljes hossz	481 mm

Teljes szélesség	330 mm
Teljes magasság	97 mm
Hatékonyan megvilágított terület	0.029 m²
Méretetek (magasság x szélesség x mélység)	97 x 330 x 481 mm

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08 [5 J-ig vandalizmus ellen védett]
Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	Philips szabványos túlfeszültség-védelmi szint
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-7%
Kezdeti színérték	(0.380, 0.380) SDCM <5
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%
Kezdeti színvisszaadásiindex-tolerancia	+/-2

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve	0,5 %
---	-------

Alkalmazási feltételek

Maximális szabályozási szint	0% (digitális)
------------------------------	----------------

Termékadatok

A termék megrendelési neve	BGP303 LED99-4S/740 PSR I DM50 D9 STD 42
Teljes terméknev	BGP303 LED99-4S/740 PSR I DM50 D9 STD 42
Full EOC	871869637244900
Rendelési kód	37244900
Cikkszám (12NC)	910925452117
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696372449
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696372449

Méretezett rajza

