



Mini 300 Cube DBP300

DBP300 CDM-TD150W/830 IC 230V S-WB WH
MR

DBP300, MASTERColour CDM-TD, 150 W, Fascio largo
simmetrico

La gamma è composta da versioni per montaggio a incasso (DBP300) e su superficie (DCP300). La famiglia di prodotti Mini 300 comprende anche una versione dedicata con proiettore a fascio largo (Mini 300 Stealth).

Dati del prodotto

Informazioni generali		Consumo energetico	
Codice famiglia lampada	CDM-TD [MASTERColour CDM-TD]	150 W	
Unità elettrica/alimentatore	CONV [Reattore convenzionale]	Cavo	
Codice famiglia prodotto	DBP300 [DBP300]	-	
Marchio CE	Si	Meccanica e corpo	
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Colore alloggiamento	
Marchio ENEC	Marchio ENEC	Bianco	
Dati tecnici di illuminazione		Dispositivo di montaggio	
Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo	Telaio per montaggio ad incasso	
Tipo copertura ottica	Vetro piano	Approvazione e applicazione	
Tipo di ottica aree esterne	Fascio largo simmetrico	e una gestione termica	
Funzionamento e parte elettrica		IP65 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]	
Tensione in ingresso	230 V	Codice di protezione dagli impatti meccanici	
		IK09 [10 J]	
		Classe di protezione IEC:	
		Classe di isolamento I	

Mini 300 Cube DBP300

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	DBP300 CDM-TD150W/830 IC 230V S-WB WH MR
Nome completo prodotto	DBP300 CDM-TD150W/830 IC 230V S-WB WH MR
Full EOC	872790063421100
Codice d'ordine	63421100
Codice materiale (12NC)	910925487712
Codice locale	000000063421100

Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900634211
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8727900634211

Disegno tecnico

