



EFix montáž na povrch TCS260

TCS260 2x49W/840 HFD-T D6 ACL WH

EFix surface mounted, 2, 49 W, 840 neutrální bílá, VF regulátor pro dotykové stmívání DALI, Pololesklá optika, dvojité parabolická, ActiLume, Bílá

Řada svítidel EFix TL5 je dostupnou volbou inovativního osvětlení, které umožňuje masivní úsporu energie v případě výměny starých elektromagnetických instalací a jejich nahrazením nejnovější technologií Philips. Optický výkon této řady vyhovuje aktuální normě EN-12464 a zvyšuje kvalitu osvětlení pro každou aplikaci. Zářivka Philips MASTER TL5 v kombinaci s vysokofrekvenčním předřadníkem představuje značný potenciál úspory energie. Tyto úspory lze dále rozšířit použitím řízení osvětlení v závislosti na intenzitě denního světla Luxsense, které je integrováno do svítidla. Praktický design EFix nabízí svítidla jak přisazená, tak i závěsná v jednom tvaru. Díky jednoduše demontovatelnému hornímu krytu svítidla lze vytvořit svítidlo s přímým nebo přímo / nepřímým osvětlením. EFix je dodáván se zářivkami a je připraven k montáži, což minimalizuje čas potřebný k montáži. Zapuštěný EFix doplňuje řadu svítidel Philips pro obecné použití osvětlení v kancelářích a obchodech.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Kód řady svítidel	TL5 [TL5]
Předřadník	HFD-T [VF regulátor pro dotykové stmívání DALI]
Kód produktové řady	TCS260 [EFix surface mounted]
Vrstva	Výkon
Vestavěné ovládání	ActiLume
Značka CE	Ano


Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Světelné technické	
Počet světelných zdrojů	2
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Typ optiky	Pololesklá optika, dvojité parabolická

EFix montáž na povrch TCS260

Typ optického krytu	-
Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Spotřeba energie	49 W
Mechanické a materiály	
Barva těla	Bílá
Certifikace a použití	
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Podmínky použití	
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se

Označení a balení	
Objednací název produktu	TCS260 2x49W/840 HFD-T D6 ACL WH
Celý název výrobku	TCS260 2x49W/840 HFD-T D6 ACL WH
Full EOC	872790062225600
Objednací kód	62225600
Číslo materiálu (12NC)	910925500612
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8727900622256
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8727900622256

Rozměrové výkresy



Product	A	B	C
TCS260 2x49W/840 HFD-T D6 ACL WH	1 300 mm	650 mm	1 541 mm

