



## EFix

### TCS260 2x49W/840 HFD-T D6 ACL WH

EFix surface mounted, 2, 49 W, 840 Neutralweiß, HF DALI, Tastschalter, dimmbar, Hochglanz-Optik, Doppel-Parabollamellen, ActiLume, Weiß

Die innovative TL5 Leuchte EFix ist eine kombinierte Anbau- und Pendelleuchte. Diese Leuchte lässt sich durch ein optionales Abhängeset in eine direkt strahlende oder direkt-indirekt strahlende Pendelleuchte verwandeln. Durch den Einsatz von speziellen, rundumentblendeten Mini-Optiken kann mit nur einer Leuchtenbreite eine ein- und zweilampige kompakte Leuchte realisiert werden. Das Gehäuse ist sowohl in Weiß als auch in Silbergrau erhältlich. Darüber hinaus gibt es bei dieser Leuchtenfamilie auch die Möglichkeit ein Multi-Watt-EVG einzusetzen, wodurch unterschiedliche MASTER TL5 Leuchtstofflampen in einer Leuchte eingebaut werden können. Damit ist EFix für die effiziente und flexible Beleuchtung von Büroräumen, Unterrichtsräumen und Verkaufsumgebungen bestens geeignet. Bildschirmtaugliche Optiken (D6 und C6) ermöglichen den Einsatz in Büroumgebungen. Durch die Verwendung von elektronischen Vorschaltgeräten in Verbindung mit MASTER TL5 Leuchtstofflampen lassen sich erhebliche Energieeinsparungen erzielen. Durch integrierte Lichtregelungen wie Luxsense und ActiLume können noch weitere Energieeinsparungen realisiert werden.

#### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Entflammbarkeitszeichen	
Lampenfamiliencode	TL5 [TL5]	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	
Betriebsgerät	HFD-T [HF DALI, Tastschalter, dimmbar]	Lichttechnische Daten	
Produktfamiliencode	TCS260 [EFix surface mounted]	Anzahl Lichtquellen	2
Value Ladder	Better	Farbe der Lichtquelle	840 Neutralweiß
Lichtregelung	ActiLume		
CE-Zeichen	Ja		

<b>Optik</b>	Hochglanz-Optik, Doppel-Parabollamellen
<b>Typ optische Abdeckung</b>	-
<b>Betrieb und Elektrik</b>	
<b>Eingangsspannung</b>	220 bis 240 V
<b>Energieverbrauch</b>	49 W
<b>Mechanik und Gehäuse</b>	
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Genehmigung und Anwendung</b>	
<b>Schutzart (IP)</b>	IP20 [Fernhalten von Fingern]
<b>IEC-Schutzklasse</b>	Schutzklasse I


**Anwendungsbedingungen**

Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten Nicht anwendbar

**Produktdaten**

<b>Bestell-Produktname</b>	TCS260 2x49W/840 HFD-T D6 ACL WH
<b>Gesamtbezeichnung des Produkts</b>	TCS260 2x49W/840 HFD-T D6 ACL WH
<b>Gesamt-Produktcode</b>	872790062225600
<b>Bestellcode</b>	62225600
<b>Material-Nr. (12NC)</b>	910925500612
<b>Anzahl pro Verpackung</b>	1
<b>EAN/UPC – Produkt/Kiste</b>	8727900622256
<b>Zähler - Pakete pro Außenkarton</b>	1
<b>EAN Umverpackung</b>	8727900622256

**Abmessungsskizzen**



Product	A	B	C
TCS260 2x49W/840 HFD-T D6 ACL WH	1.300 mm	650 mm	1.541 mm

