



# EFix montáž na povrch TCS260

## TCS260 2x35W/840 HFD D6 SI

EFix surface mounted, 2, 35 W, 840 neutrální bílá, HF DALI, Pololesklá optika, dvojité parabolická, Stříbrná

Řada svítidel EFix TL5 je dostupnou volbou inovativního osvětlení, které umožňuje masivní úsporu energie v případě výměny starých elektromagnetických instalací a jejich nahrazením nejnovější technologií Philips. Optický výkon této řady vyhovuje aktuální normě EN-12464 a zvyšuje kvalitu osvětlení pro každou aplikaci. Zářivka Philips MASTER TL5 v kombinaci s vysokofrekvenčním předřadníkem představuje značný potenciál úspory energie. Tyto úspory lze dále rozšířit použitím řízení osvětlení v závislosti na intenzitě denního světla Luxsense, které je integrováno do svítidla. Praktický design EFix nabízí svítidla jak přisazená, tak i závěsná v jednom tvaru. Díky jednoduše demontovatelnému hornímu krytu svítidla lze vytvořit svítidlo s přímým nebo přímo / nepřímým osvětlením. EFix je dodáván se zářivkami a je připraven k montáži, což minimalizuje čas potřebný k montáži. Zapuštěný EFix doplňuje řadu svítidel Philips pro obecné použití osvětlení v kancelářích a obchodech.

### Údaje o produktu


| Obecné informace    |                               | Značka hořlavosti                   |                                        |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Kód řady svítidel   | TL5 [TL5]                     | Pro montáž na běžné hořlavé povrchy |                                        |
| Předřadník          | HFD [HF DALI]                 | Světelné technické                  |                                        |
| Kód produktové řady | TCS260 [EFix surface mounted] | Počet světelných zdrojů             | 2                                      |
| Vrstva              | Výkon                         | Barva světelného zdroje             | 840 neutrální bílá                     |
| Vestavěné ovládání  | -                             | Typ optiky                          | Pololesklá optika, dvojité parabolická |
| Značka CE           | Ano                           | Typ optického krytu                 | -                                      |

EFix montáž na povrch TCS260

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Provozní a elektrické            |                                      |
| Vstupní napětí                   | 220 až 240 V                         |
| Spotřeba energie                 | 35 W                                 |
| Mechanické a materiály           |                                      |
| Vzdálenost bodu upevnění (jmen.) | 1 300 mm                             |
| Barva těla                       | Stříbrná                             |
| Celková délka                    | 1 541 mm                             |
| Certifikace a použití            |                                      |
| Kód ochrany proti vniknutí       | IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů] |
| Třída ochrany IEC                | Bezpečnostní třída I                 |
| Podmínky použití                 |                                      |
| Vhodné pro náhodné spínání       | Nevztahuje se                        |

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Označení a balení                |                            |
| Objednací název produktu         | TCS260 2x35W/840 HFD D6 SI |
| Celý název výrobku               | TCS260 2x35W/840 HFD D6 SI |
| Full EOC                         | 872790062230000            |
| Objednací kód                    | 62230000                   |
| Číslo materiálu (12NC)           | 910925501112               |
| Číslování SAP – počet v balení   | 1                          |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro        | 8727900622300              |
| Číslování SAP – balení v krabici | 1                          |
| Pouzdro – EAN/UPC                | 8727900622300              |

Rozměrové výkresy



| Product                    | A        | B      | C        |
|----------------------------|----------|--------|----------|
| TCS260 2x35W/840 HFD D6 SI | 1 300 mm | 650 mm | 1 541 mm |

