



EFix TPS260 för nerpendlat montage

TPS262 2x28W/830 HFD D6 PVCFR CCE SMT WH

EFix suspended mounted, 2, 28 W, 830 varmvit, HF DALI, Halvglanspolerad optik, dubbelparabolisk, 3-polig kabel, med CEE 7-kontakt, Vit

Med armaturerna EFix för TL5 lysrör får du en mycket prisvärd och innovativ belysning, som ger mycket stora energibesparingar – när de gamla EM-donen ersätts med Philips allra senaste belysningsteknik. Armaturfamiljens optiska prestanda, som uppfyller de senaste normerna EN-12464, ger bättre ljus kvalitet i alla anläggningar. Tillsammans med HF-don sparar Philips lysrör MASTER TL5 mycket energi. Du kan spara ännu mer energi om du har Luxsense med dagsljuskontroll i armaturerna. EFix är praktiskt utformad. Samma utförande kan monteras i tak eller nerpendlad. Eftersom armaturtaket är enkelt att ta bort, kan belysningen justeras, så att den blir direkt eller indirekt. EFix levereras med lysrör, färdig att installera. Det förkortar installationstiden. EFix för infällt montage kompletterar Philips armatursortiment för allmänbelysning på kontor och i butiker.

Produktdata


Allmän information		Glödtrådtest	
Lampfamiljskod	TL5 [TL5]	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s	
Driftdon	HFD [HF DALI]		
Produktfamiljskod	TPS262 [EFix suspended mounted]		
Inbyggd styrning	-		
CE-märkning	Ja		
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor		
ENEC-märkning	ENEC-märkning		
		Ljusteknik	
		Antal ljuskällor	2
		Ljuskällans färg	830 varmvit
		Optiktyp	Halvglanspolerad optik, dubbelparabolisk
		Typ av optisk kåpa	-

EFix TPS260 för nerpendlat montage

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Effektförbrukning	28 W
Kabel	3-polig kabel, med CEE 7-kontakt
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Vit
Total längd	1 241 mm
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Användningsförhållanden	
Lämplig för sluppmässig brytning	Ej tillämpligt

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TPS262 2x28W/830 HFD D6 PVCFR CCE SMT WH
Fullständigt produktnamn	TPS262 2x28W/830 HFD D6 PVCFR CCE SMT WH
Full EOC	872790062346800
Beskrivning av lokal kod	7085721
Beställningsnummer	62346800
Materialnummer (12NC)	910925504812
Lokal kod	7085721
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8727900623468
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8727900623468

Måttskiss



Product	B	C
TPS262 2x28W/830 HFD D6 PVCFR CCE SMT WH	500 mm	1 241 mm

