



Mini 300 Cube DBP300

DBP300 CDM-TD70W/942 IC 230V S-WB WH MR

DBP300, MASTERColour CDM-TD, 70 W, Fascio largo
simmetrico

La gamma è composta da versioni per montaggio a incasso (DBP300) e su superficie (DCP300). La famiglia di prodotti Mini 300 comprende anche una versione dedicata con proiettore a fascio largo (Mini 300 Stealth).

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Codice famiglia lampada	CDM-TD [MASTERColour CDM-TD]
Unità elettrica/alimentatore	CONV [Reattore convenzionale]
Codice famiglia prodotto	DBP300 [DBP300]
Marchio CE	Sì
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Dati tecnici di illuminazione	
Colore sorgente luminosa	942 bianco neutro
Tipo copertura ottica	Vetro piano
Tipo di ottica aree esterne	Fascio largo simmetrico
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	230 V
Consumo energetico	70 W

Cavo	-
Meccanica e corpo	
Colore alloggiamento	Bianco
Dispositivo di montaggio	Telaio per montaggio ad incasso
Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP65 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK09 [10 J]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	DBP300 CDM-TD70W/942 IC 230V S-WB WH MR
Nome completo prodotto	DBP300 CDM-TD70W/942 IC 230V S-WB WH MR

Mini 300 Cube DBP300

Full EOC	869065338308100
Codice d'ordine	38308100
Codice materiale (12NC)	910925602412
Codice locale	000000038308100
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1

EAN/UPC - Prodotto/scatola	8690653383081
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8690653383081

Disegno tecnico

