



CoreLine Trunking

LL121X LED45S/840 1x PSU WB 5 WH

CoreLine Trunking, LED Module, system flux 4500 lm,
Tápegység (be/ki), Széles sugárzási szög

Legyen szó új létesítményről vagy meglévő térről, a vásárlók olyan világítási megoldásokat szeretnének, amelyek minőségi fényt és jelentős energia- és karbantartási költség-megtakarítást biztosítanak. Az új CoreLine Trunking LED-es termékekkel funkcionális világítótestek válthatók ki általános alkalmazásokban. Egyszerű a kiválasztás, a felszerelés és a karbantartás – s ezáltal a váltás is.

Termék adatok


Általános információ		Jótállási idő	
Lámpacsalád kódja	LED45S [LED Module, system flux 4500 lm]	Gyűlékonysági jelzés	3 év
Cserélhető fényforrás	Nem	ENEC jel	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez
Előtét egységek száma	1 egység	Izzóhuzalos teszt	ENEC-jel
Előtét mellékelve	Igen	Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
Átmenő vezetékezés	Átmenő vezetékezés, 5 fázis		Igen
Megjegyzések	* Az európai világítási rendszerekre vonatkozó „A LED-es lámpatestek teljesítményének felmérése” című, 2018. januárjában megjelent tanulmány szerint nincs statisztikai különbség a B50 és B10 fényáram-megmaradása között. Ezért a B50 átlagos hasznos élettartama érvényes a B10-re is.	Technikai adatok	
Termékcsalád kódja	LL121X [CoreLine Trunking]	Fényáram	4 500 lm
Lighting Technology	LED	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
CE jelölés	Igen	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	141 lm/W
		Színvisszaadási index (CRI)	≥80
		Fényforrás sugárzási szöge	120 fok
		A fényforrás színe	840 semleges fehér
		Optikai típus	Széles sugárzási szög
		Optikai búra típusa	-
		Lámpatest fénysugarának fényeloszlása	88° x 94°

CoreLine Trunking

Egységesített káprázási besorolás (CEN)	Not applicable
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Induló áramlökés	19 A
Indulási idő	0,28 ms
Teljesítményfelvétel	32 W
Teljesítménytényező (tört)	0.95
Csatlakoztatás	Csatlakozóegység, 5 pólusú
Kábel	-
Termékek száma egy B típusú, 16 amperes kismegszakítón	24
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 – +35 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Meghajtó/tápegység/transzformátor	Tápegység (be/ki)
Állandó fénykibocsátás	Nem
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Acél
Reflektor anyaga	-
Optikai anyag	Akrilát
Optikai búra/lencse anyaga	Akrilát
Rögzítőanyag	Acél
Ház színe	Fehér
Optikai búra/lencse bevonata	Átlátszó
Teljes hossz	1730 mm
Teljes szélesség	95 mm
Teljes magasság	52 mm
Méretetek (magasság × szélesség × mélység)	52 x 95 x 1730 mm

Méretezett rajza

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-7%
Kezdeti színérték	(0.38, 0.38) SDCM <3
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-11%
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Szabályozható előtét meghibásodási aránya	5 %
50 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén	
Fényáram-megmaradás 50 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén	L80
Alkalmazási feltételek	
Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	LL121X LED45S/840 1x PSU WB 5 WH
Teljes terméknev	LL121X LED45S/840 1x PSU WB 5 WH
Full EOC	871829188177300
Rendelési kód	88177300
Cikkszám (12NC)	910925682920
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291881773
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718291881773



Méretezett rajza

Product

LL121X LED45S/840 1x PSU WB 5 WH

