



# CoreLine Canalina

## LL122X LED45S/840 PSD DA20 9 WH

CoreLine Trunking, LED Module, system flux 4500 lm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, DA45 (doppio asimmetrico)

Che si tratti di una nuova struttura o del rinnovo di uno spazio esistente, i clienti desiderano soluzioni di illuminazione in grado di fornire qualità della luce e riduzione significativa dei costi energetici e di manutenzione. Il nuovo sistema a fila continua CoreLine può essere utilizzato per sostituire gli apparecchi per illuminazione generale. Il processo di selezione, installazione e manutenzione è davvero facile: è molto semplice cambiare.

### Dati del prodotto

Informazioni generali		Dati tecnici di illuminazione	
Codice famiglia lampada	LED45S [LED Module, system flux 4500 lm]	Periodo di garanzia	3 + 2 anni con registrazione
Sorgente luminosa sostituibile	No	Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Numero di riduttori	1 unità	Marchio ENEC	Marchio ENEC
Driver incluso	Sì	Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 5 s
Cablaggio passante alimentazione	Cablaggio passante 9 fasi	Conformità a RoHS EU	Sì
Note	* Secondo le linee guida del documento di Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": dal punto di vista statistico, non esiste alcuna differenza rilevante di mantenimento lumen tra B50 e B10. Pertanto il valore mediano della durata utile (B50) rappresenta anche il valore B10.	Flusso luminoso	4.500 lm
Codice famiglia prodotto	LL122X [CoreLine Trunking]	Temperatura del colore correlata	4000 K
Lighting Technology	LED	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	141 lm/W
Marchio CE	Sì	Indice di resa cromatica (CRI)	≥80
		Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa	120 °
		Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro
		Tipo di ottica	DA45 (doppio asimmetrico)
		Tipo copertura ottica	-

# CoreLine Canalina

Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	86° x 80°
Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate)	Not applicable

## Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Corrente di spunto	22 A
Tempo di spunto	0,275 ms
Consumo energetico	32 W
Fattore di potenza (frazione)	0.95
Connessione	Unità di connessione
Cavo	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	24

## Temperatura

Range temperatura ambiente	Da -20 a +35 °C
----------------------------	-----------------

## Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Si
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione con interfaccia DALI
Controlli e interfacce	DALI
= Emissione luminosa costante	No

## Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Acciaio
Materiale del riflettore	-
Materiale ottico	Acrilato
Materiale copertura ottica/lenti	Acrilato
Materiale fissaggio	Acciaio
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Lunghezza complessiva	3.450 mm
Larghezza complessiva	95 mm
Altezza complessiva	52 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	52 x 95 x 3450 mm

## Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
------------------------	--

Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
--	-----------------------

Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I
---------------------------	------------------------

## Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-7%
-------------------------------	-------

Cromaticità iniziale	(0.38, 0.38) SDCM <3
----------------------	----------------------

Tolleranza consumo energetico	+/-11%
-------------------------------	--------

## Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	5 %
--	-----

Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	L80
--	-----

## Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
-------------------------------------	-------

Livello massimo di attenuazione	1%
---------------------------------	----

Adatto per la commutazione casuale	No
------------------------------------	----

## Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	LL122X LED45S/840 PSD DA20 9 WH
----------------------	---------------------------------

Nome completo prodotto	LL122X LED45S/840 PSD DA20 9 WH
------------------------	---------------------------------

Full EOC	871829190779400
----------	-----------------

Codice d'ordine	90779400
-----------------	----------

Codice materiale (12NC)	910925683054
-------------------------	--------------

Codice locale	90779400
---------------	----------

Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
--	---

EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291907794
----------------------------	---------------

Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
---	---

EAN/UPC - Case	8718291907794
----------------	---------------

## CoreLine Canalina

### Disegno tecnico

