



CoreLine Industriarmatur

LL123X 5C6 7

CoreLine Trunking

Oavsett om de renoverar eller bygger nytt vill kunderna ha belysning som ger hög ljus kvalitet och sänker energi- och underhållskostnaderna. Nya LED-serien CoreLine Trunking kan användas i stället för funktionella armaturer i allmänbelysning. Lösningen är enkel att installera och underhålla - för ett enkelt och smidigt byte.

Produktdata

Allmän information	
Vinkel	-
Tillbehörsfärg	Vit
Produktfamiljskod	LL123X [CoreLine Trunking]
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Mekanik och armaturhus	
Total längd	1 730 mm
Total bredd	81 mm
Total höjd	43 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	43 x 81 x 1730 mm
Material	Stål

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	LL123X 5C6 7
Fullständigt produktnamn	LL123X 5C6 7
Full EOC	871829190798500
Beställningsnummer	90798500
Materialnummer (12NC)	910925683073
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718291907985
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718291907985

Måttskiss

