



Malaga 2 SGS103

SGS104 SON-T150/100W II TP SUD CH 42/60A

Malaga 2, SON-T, 100 W, 150 W, Klasa bezpieczeństwa II, Otwarty T-POT, Chronosense, Uniwersalne dla średnicy 42 do 60 mm regulowane

Uniwersalna oprawa oświetlenia drogowego o nowoczesnym wyglądzie. Malaga SGS101/102 zapewnia wysoką jakość oświetlenia, zapewniając bezpieczne i komfortowe warunki jazdy samochodem. Jednoczęściowy tłoczony odbłyśnik pomaga osiągać lepsze parametry oświetleniowe. Najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy oprawy zamontowane są na wysokości odpowiadającej szerokości drogi i maszty są w odległości 3,5 szerokości drogi. Niski koszt konserwacji i eksploatacji. Montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie o średnicy do 60mm, z możliwością płynnej zmiany położenia oprawy.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	SON-T [SON-T]
Osprzęt	CONV [Konwencjonalny]
Fotokomórka	-
Rodzina produktów	SGS104 [Malaga 2]
Sterownik wbudowany	Chronosense
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Dane techniczne oświetlenia	
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	0°
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	0°

Typ klosza	Klosz z poliwęglanu
Typ optyki na zewnątrz	Otwarty T-POT
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	100 150 W
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Szary
Urządzenie montażowe	Uniwersalne dla średnicy 42 do 60 mm regulowane
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP43/65 [Ochrona przed przewodami, odporne na deszcz/kroploodporne;

Malaga 2 SGS103

	zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J ochrona przed wandalami]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	SGS104 SON-T150/100W II TP SUD CH 42/60A
Pełna nazwa produktu	SGS104 SON-T150/100W II TP SUD CH 42/60A

Full EOC	871829106411400
Kod zamówienia	06411400
Materiał Nr (12NC)	910925723112
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718291064114
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8718291064114

Rysunki techniczne

