



# High Power GearUnits

## ECB330 SON-T600W 230-240V FU

GearUnits, SON-T, 600 W, 642 W

Philips jest jedną z niewielu firm, które są w stanie zaoferować kompleksowe rozwiązania oświetleniowe, obejmujące wszystkie niezbędne elementy – reflektor, źródło światła i osprzęt. Nasze innowacyjne produkty GearUnits są zaprojektowane w taki sposób, aby spełnić zapotrzebowanie naszych klientów na kompaktowe rozwiązanie sprzętowe, w całości gotowe do instalacji. W pełni okablowany osprzęt o wysokiej mocy jest przeznaczony do stosowania w połączeniu z reflektorami, które są odpowiednie dla lamp HID o wysokiej mocy i nie mogą zawierać elementów elektrycznych z uwagi na ograniczoną ilość miejsca i wysokie temperatury. Osprzęt zawiera wszystkie komponenty elektryczne (statecznik, zapłonnik, kondensatory), okablowanie i złączki, potrzebne do zapewnienia początkowego zapłonu i prawidłowego funkcjonowania lampy przy stabilizowanym natężeniu prądu. GearUnits o wysokiej mocy są dostępne zarówno w wersji IP20 (ECB330), jak i IP65 (ECP330).

### Dane produktu

| Informacje ogólne                  |                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Kod rodziny lamp                   | SON-T [SON-T]                                              |
| Liczba sztuk osprzętu zasilającego | 1 jednostka                                                |
| Osprzęt                            | CONV [Konwencjonalny]                                      |
| Rodzina produktów                  | ECB330 [GearUnits]                                         |
| Tier                               | Wydajność                                                  |
| Znak CE                            | Tak                                                        |
| Oznaczenie palności                | Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności |
| Oznaczenie ENEC                    | -                                                          |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Napięcie wejściowe                    | 230 do 240 V                        |
| Częstotliwość linii                   | 50 Hz                               |
| Zużycie energii                       | 600 642 W                           |
| Połączenie                            | Blokowa złączka śrubowa 3-biegunowa |
| Temperatura                           |                                     |
| Zakres temperatur otoczenia           | Od -30°C do +55°C                   |
| Układy sterowania i ściemnianie       |                                     |
| Z możliwością przyciemniania          | Nie                                 |

# High Power GearUnits

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Certyfikaty i zastosowania</b>   |                                         |
| Kod stopnia ochrony                 | IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem] |
| Wskaźnik efektywności energetycznej | A3                                      |
| <b>Dane techniczne produktu</b>     |                                         |
| Nazwa produktu na zamówieniu        | ECB330 SON-T600W 230-240V FU            |
| Pełna nazwa produktu                | ECB330 SON-T600W 230-240V FU            |
| Full EOC                            | 871829106256100                         |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Kod zamówienia                  | 06256100      |
| Materiał Nr (12NC)              | 910925724012  |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1             |
| EAN/UPC - Produkt/opakowanie    | 8718291062561 |
| Numerator - Packs per outer box | 1             |
| EAN/UPC - Opakowanie            | 8718291062561 |

## Rysunki techniczne

