



High Power GearUnits

ECB330 2xHPI-TP400W 230-240V PA

GearUnits, 2, MASTER HPI-T Plus, 400 W, 986 W, 230 til 240 V

Philips er ett av de få selskapene som er i stand til å levere komplette flombelysningsløsning som inneholder alle nødvendige elementer – armaturer, lyskilder og forkoblinger. Våre nyskapende høyeffektive forkoblinger er utformet for å skape en enhetlig god løsning. De høyeffektive forhåndskablede forkoblingsenhetene er beregnet for bruk sammen med lyskastere som egner seg for høyeffektive HID og de kan ikke integrere elektriske komponenter på grunn av begrenset plass eller høy temperatur. En forkoblingsenhet inneholder alle elektriske komponenter (forkoblinger, tennere, kondensatorer), kabling og terminalblokker som er nødvendige for at lampen skal bli tent og lyse med stabil strøm. Forkoblingsenhetene med høy effekt leveres i både IP20-versjoner (ECB330) og IP65-versjoner (ECP330). I tillegg finnes elektroniske forkoblinger (ECM330) i IP20, for ArenaVision MVF403 1000W MHN-LA og for MVF4040 2000W MHN-SE HO. ArenaVision er spesialutviklet for sportsendinger som skal sendes på TV. Elektroniske forkoblinger fjerner helt flimmer-effekten og garanterer på den måten perfekt gjengivelse av av super slow-motionkameraer.

Produktdata

Generell informasjon	
Lampefamiliekode	HPI-TP [MASTER HPI-T Plus]
Antall utstyrsenheter	2 enheter
Forkobling	KONV [Konvensjonell]
Produktseriekode	ECB330 [GearUnits]
Verditrapp	Effekt
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
ENEC-merke	-

Teknisk belysning	
Antall lyskilder	2
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	230 til 240 V
Line Frequency	50 Hz
Effektforbruk	400 986 W
Tilkobling	Skruterminalblokk, 3-pols

High Power GearUnits

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-30 til +55 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
--------------------------	------------------------

Energieffektivitet	A3
--------------------	----

Produktdata

Produktnavn for bestilling	ECB330 2xHPI-TP400W 230-240V PA
----------------------------	---------------------------------

Fullstendig produktnavn	ECB330 2xHPI-TP400W 230-240V PA
-------------------------	---------------------------------

Full EOC	871829106265300
----------	-----------------

Bestillingskode	06265300
-----------------	----------

Materialenr. (12NC)	910925724912
---------------------	--------------

SAP-teller – antall per pakke	1
-------------------------------	---

EAN/UPC – produkt/boks	8718291062653
------------------------	---------------

SAP-teller – pakker per utvendige	1
-----------------------------------	---

EAN/UPC – boks	8718291062653
----------------	---------------

Målskisse

