



# Elektrische Einheit

## ECP330 HPI-T1000W 230-240V PA

GearUnits, HPI-T High Wattage, 1000 W, 1051 W

Philips gehört zu den ganz wenigen Unternehmen, die komplette Flutlichtsysteme aus Scheinwerfern, Lampen und Vorschaltgeräten anbieten. Unsere innovativen, leistungsstarken elektrischen Einheiten bieten den Kunden eine kompakte Lösung, die sofort installiert werden kann. Diese vorverdrahteten elektrischen Einheiten lassen sich mit Scheinwerfern für Gasentladungslampen hoher Systemleistung kombinieren, die aufgrund eines begrenzten Raums oder zu hoher Temperaturen keine elektrischen Komponenten beinhalten können. Die elektrischen Einheiten umfassen alle elektrischen Komponenten sowie die gesamte interne Verdrahtung und die Anschlussklemmen. Sie gewährleisten den korrekten Betrieb der Lampe und sind als IP20 (ECB330) und IP65 (ECP330) Version erhältlich. Ergänzt wird die Serie um die elektronische Vorschalteneinheit ECM330 als IP20 Version. Diese Einheit funktioniert mit ArenaVision Scheinwerfern MVF403 MHN-LA 1000 W und MVF404 MHN-SE HO 2000W für Innen- bzw. Außenanwendungen. Der wesentliche Vorteil der ECM300 Einheit liegt in der Beseitigung des Flacker-Effektes und garantiert mittels des ArenaVision Scheinwerfers perfekte Bilder und TV-Aufzeichnungen aufgenommen mit Super-Slow-Motion Kameras.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Lampenfamiliencode	HPI-T [HPI-T High Wattage]
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit
Betriebsgerät	CONV [Herkömmlich]
Produktfamiliencode	ECP330 [GearUnits]
Value Ladder	Better
CE-Zeichen	Ja
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen

ENEC-Zeichen	-
Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	230 bis 240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Energieverbrauch	1.000 1.051 W
Elektrischer Anschluss	Schraubanschlussblock, 3-polig

## Elektrische Einheit

<b>Temperatur</b>	
Umgebungstemperaturbereich	-30 bis +55 °C
<b>Lichtregelung und Dimmen</b>	
Dimmbar	Nein
<b>Mechanik und Gehäuse</b>	
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
<b>Genehmigung und Anwendung</b>	
Schutzart (IP)	IP65 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK10 [20 J vandalismusgeschützt]

Energieeffizienzindex	A3
<b>Produktdaten</b>	
Bestell-Produktname	ECP330 HPI-T1000W 230-240V PA
Gesamtbezeichnung des Produkts	ECP330 HPI-T1000W 230-240V PA
Gesamt-Produktcode	871829106287500
Bestellcode	06287500
Material-Nr. (12NC)	910925727112
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291062875
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718291062875

## Abmessungsskizzen

