



High Power GearUnits

ECP330 HPI-T1000W 230-240V PA

GearUnits, HPI-T High Wattage, 1000 W, 1051 W

Philips er ett av de få selskapene som er i stand til å levere komplette flombelysningsløsning som inneholder alle nødvendige elementer – armaturer, lyskilder og forkoblinger. Våre nyskapende høyeffektive forkoblinger er utformet for å skape en enhetlig god løsning. De høyeffektive forhåndskablede forkoblingsenhetene er beregnet for bruk sammen med lyskastere som egner seg for høyeffektive HID og de kan ikke integrere elektriske komponenter på grunn av begrenset plass eller høy temperatur. En forkoblingsenhet inneholder alle elektriske komponenter (forkoblinger, tennere, kondensatorer), kabling og terminalblokker som er nødvendige for at lampen skal bli tent og lyse med stabil strøm. Forkoblingsenhetene med høy effekt leveres i både IP20-versjoner (ECB330) og IP65-versjoner (ECP330). I tillegg finnes elektroniske forkoblinger (ECM330) i IP20, for ArenaVision MVF403 1000W MHN-LA og for MVF4040 2000W MHN-SE HO. ArenaVision er spesialutviklet for sportsendinger som skal sendes på TV. Elektroniske forkoblinger fjerner helt flimmer-effekten og garanterer på den måten perfekt gjengivelse av av super slow-motionkameraer.

Produktdata

Generell informasjon	
Lampefamiliekode	HPI-T [HPI-T High Wattage]
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Forkobling	KONV [Tradisjonell]
Produktseriekode	ECP330 [GearUnits]
Verditrapp	Effekt
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
ENEC-merke	-

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	230 til 240 V
Line Frequency	50 Hz
Effektforbruk	1 000 1 051 W
Tilkobling	Skruterminalblokk, 3-pols
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-30 til +55 °C

High Power GearUnits

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Innfatningsfarge	Sølvfarget

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK10 [20 J hærverksikker]
Energieffektivitet	A3

Produktdata

Produktnavn for bestilling	ECP330 HPI-T1000W 230-240V PA
Fullstendig produktnavn	ECP330 HPI-T1000W 230-240V PA
Full EOC	871829106287500
Bestillingskode	06287500
Materialenr. (12NC)	910925727112
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291062875
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718291062875

Målskisse

