



# High Power GearUnits

## ECP330 MHN-LA1000W 230-240V

GearUnits, MASTER MHN-LA, 1000 W, 1110 W

Philips jest jedną z niewielu firm, które są w stanie zaoferować kompleksowe rozwiązania oświetleniowe, obejmujące wszystkie niezbędne elementy – reflektor, źródło światła i osprzęt. Nasze innowacyjne produkty GearUnits są zaprojektowane w taki sposób, aby spełnić zapotrzebowanie naszych klientów na kompaktowe rozwiązanie sprzętowe, w całości gotowe do instalacji. W pełni okablowany osprzęt o wysokiej mocy jest przeznaczony do stosowania w połączeniu z reflektorami, które są odpowiednie dla lamp HID o wysokiej mocy i nie mogą zawierać elementów elektrycznych z uwagi na ograniczoną ilość miejsca i wysokie temperatury. Osprzęt zawiera wszystkie komponenty elektryczne (statecznik, zapłonnik, kondensatory), okablowanie i złączki, potrzebne do zapewnienia początkowego zapłonu i prawidłowego funkcjonowania lampy przy stabilizowanym natężeniu prądu. GearUnits o wysokiej mocy są dostępne zarówno w wersji IP20 (ECB330), jak i IP65 (ECP330).

### Dane produktu

| Informacje ogólne                  |                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Kod rodziny lamp                   | MHN-LA [MASTER MHN-LA]                                     |
| Liczba sztuk osprzętu zasilającego | 1 jednostka                                                |
| Osprzęt                            | CONV [Konwencjonalny]                                      |
| Rodzina produktów                  | ECP330 [GearUnits]                                         |
| Tier                               | Wydajność                                                  |
| Znak CE                            | Tak                                                        |
| Oznaczenie palności                | Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności |
| Oznaczenie ENEC                    | -                                                          |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Napięcie wejściowe                    | 230 do 240 V                        |
| Częstotliwość linii                   | 50 Hz                               |
| Zużycie energii                       | 1 000 1 110 W                       |
| Połączenie                            | Blokowa złączka śrubowa 3-biegunowa |
| Temperatura                           |                                     |
| Zakres temperatur otoczenia           | Od -30°C do +55°C                   |
| Układy sterowania i ściemnianie       |                                     |
| Z możliwością przyciemniania          | Nie                                 |

# High Power GearUnits

|                                     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Mechanika i korpus</b>           |                                                              |
| Materiał Korpusu                    | Aluminium                                                    |
| Kolor Korpusu                       | Srebrny                                                      |
| <b>Certyfikaty i zastosowania</b>   |                                                              |
| Kod stopnia ochrony                 | IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne] |
| Mech. kod ochrony przed uderzeniami | IK10 [20 J odporność na akty wandalizmu]                     |
| Wskaźnik efektywności energetycznej | A3                                                           |
| <b>Dane techniczne produktu</b>     |                                                              |
| Nazwa produktu na zamówieniu        | ECP330 MHN-LA1000W 230-240V                                  |

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Pełna nazwa produktu            | ECP330 MHN-LA1000W 230-240V |
| Full EOC                        | 871829106297400             |
| Kod zamówienia                  | 06297400                    |
| Materiał Nr (12NC)              | 910925728112                |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1                           |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie    | 8718291062974               |
| Numerator - Packs per outer box | 1                           |
| EAN/UPC – Opakowanie            | 8718291062974               |

## Rysunki techniczne

