



# ArenaVision MVF403

## MVF403 MHN-SA2000W/956 A7 SI AM

ARENAVISION, MASTER MHN-SA, 2000 W

ArenaVision MVF403 wyznacza nowy poziom projektorowego oświetlenia obiektów sportowych. Zapewnia najwyższą możliwą do uzyskania sprawność oprawy, łatwą instalację, niezawodność i elastyczność. Jest doskonałym rozwiązaniem na potrzeby zamkniętych hal sportowych, a także wielu innych zewnętrznych – nie tylko sportowych – zastosowań wymagających najwyższej jakości oświetlenia.

Zintegrowany system owalnej optyki oraz kompaktowych źródeł światła MHN-LA 1000W lub MHN-SA HO 2000W zapewnia wyjątkową efektywność systemu i niski poziom oślnienia. Wbudowana przesłona dodatkowo minimalizuje rozpraszanie światła i oślnienie. Lampy MHN-SA HO 2000W/956 i MHN-LA 1000W/956 spełniają najwyższe wymagania związane z telewizją kolorową ( $R_a = 90$ ,  $T_c = 5600$  K). Dzięki lampie MHN-LA 1000W/842, oddawaniu naturalnych barw ( $R_a = 80$ ) i przyjemnej atmosferze ( $T_c = 4200$  K) oprawy te idealnie nadają się do pracy ekip telewizyjnych i filmowych oraz innych zastosowań. Do wszystkich typów lamp są dostępne wersje z zapłonem na gorąco, umożliwiające natychmiastowe przywracanie oświetlenia po krótkotrwałym zaniku napięcia.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                  |                        | Zgodność z normą UE RoHS                              |                     |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Kod rodziny lamp                   | MHN-SA [MASTER MHN-SA] | Tak                                                   |                     |
| Liczba sztuk osprzętu zasilającego | -                      | Dane techniczne oświetlenia                           |                     |
| Osprzęt                            | -                      | Standardowy kąt nachylenia przy montażu               | -                   |
| Rodzina produktów                  | MVF403 [ARENAVISION]   | bezpośrednio na słupie                                |                     |
| Tier                               | Specyfikacja           | Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku | -                   |
| Znak CE                            | Tak                    | Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)                 | 5600 K              |
| Okres gwarancji                    | 1 rok                  | Wskaźnik oddawania barw (CRI)                         | >90                 |
| Oznaczenie palności                | -                      | Barwa źródła światła                                  | 956 światło dzienne |
| Oznaczenie ENEC                    | Znak ENEC              |                                                       |                     |

# ArenaVision MVF403

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Typ klosza                 | Szyba przednia w wersji „down-lighting” |
| Kąt rozsyłu światła oprawy | -                                       |
| Typ optyki na zewnątrz     | Kategoria wiązki A7                     |

## Eksploatacja i połączenie elektryczne

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Napięcie wejściowe  | 380 do 415 V    |
| Częstotliwość linii | 50 to 60 Hz     |
| Zużycie energii     | 2 000 W         |
| Połączenie          | Złączka śrubowa |
| Przewód             | -               |

## Temperatura

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Zakres temperatur otoczenia | Od -30°C do +35°C |
|-----------------------------|-------------------|

## Układy sterowania i ściemnianie

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Z możliwością ściemniania | Nie |
| Stały strumień świetlny   | Nie |

## Mechanika i korpus

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Materiał Korpusu            | Aluminium                     |
| Materiał reflektora         | Aluminium                     |
| Materiał optyki             | Aluminium                     |
| Materiał klosza/soczewki    | -                             |
| Materiał mocowania          | Stal                          |
| Kolor Korpusu               | Aluminium                     |
| Urządzenie montażowe        | Regulowany wspornik montażowy |
| Kształt klosza/soczewki     | -                             |
| Wykończenie klosza/soczewki | -                             |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Całkowita wysokość         | 535 mm  |
| Efektywny obszar projekcji | 0,19 m² |

## Certyfikaty i zastosowania

|                                                 |                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Kod stopnia ochrony                             | IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne] |
| Mech. kod ochrony przed uderzeniami             | IK08 [5 J ochrona przed wandalami]                           |
| Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa) | -                                                            |
| Ocena zrównoważonego rozwoju                    | -                                                            |
| Klasa ochrony IEC                               | Klasa bezpieczeństwa I                                       |


## Warunki dotyczące zastosowań

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Maksymalny poziom przyciemnienia | Nie dotyczy |
|----------------------------------|-------------|

## Dane techniczne produktu

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nazwa produktu na zamówieniu    | MVF403 MHN-SA2000W/956 A7 SI AM |
| Pełna nazwa produktu            | MVF403 MHN-SA2000W/956 A7 SI AM |
| Full EOC                        | 871829106903400                 |
| Kod zamówienia                  | 06903400                        |
| Materiał Nr (12NC)              | 910925747312                    |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1                               |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie    | 8718291069034                   |
| Numerator - Packs per outer box | 1                               |
| EAN/UPC – Opakowanie            | 8718291069034                   |

## Rysunki techniczne



## ArenaVision MVF403

