



# ArenaVision MVF403

## MVF403 MHN-SA2000W/956 A2 SI

ARENAVISION, MASTER MHN-SA, 2000 B

ArenaVision MVF403 поднимает планку качества спортивного освещения до высочайшего уровня, он гарантирует исключительно высокий световой поток, оптическую эффективность, простоту монтажа, надежность и универсальность. Он идеально подходит как для крытых спортивных площадок (версия 1000 Вт), так и для открытых спортивных сооружений и решения других задач. Интегрированная система с овальной оптикой и компактными двухцокольными лампами MHN-LA 1000 Вт или MHN-SA 1800 Вт гарантируют высокий КПД системы и низкий уровень слепящей яркости. Предусмотрен встроенный круговой козырек (юбка) отражателя для еще большего уменьшения лишней засветки и уровня слепящей яркости. Лампы MHN-SA 1800W/956 и MHN-LA 1000W/956 соответствуют самым высоким международным требованиям для цветного телевидения (Ra = 90, Tc = 5600 K). При использовании лампы MHN-LA 1000W/842 гарантированы естественная передача цветов и комфортная атмосфера, особенно подходящие для ведения телевизионных трансляций и съемок, а также и для других целей. Режим горячего запуска доступен для всех типов ламп, что позволяет быстро восстанавливать освещение после перебоев в сети питания.

### Данные о продукции

| Общая информация        |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Код лампового семейства | MHN-SA [MASTER MHN-SA] |
| Количество единиц ПРА   | -                      |
| ПРА                     | -                      |
| Код семейства продуктов | MVF403 [ARENAVISION]   |
| Лестница ценности       | Параметры              |
| Маркировка CE           | Да                     |
| Гарантийный период      | 1 год                  |
| Знак пожароопасности    | -                      |

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Сертификат ENEC                                | Знак ENEC        |
| Соответствие стандарту EU RoHS                 | Да               |
| Технические характеристики освещения           |                  |
| Стандартный угол наклона при верхнем монтаже   | -                |
| Стандартный угол наклона при настенном монтаже | -                |
| Коррелированная цветовая температура (ном.)    | 5600 K           |
| Коэффициент цветопередачи (CRI)                | >90              |
| Цвет источника света                           | Дневной свет 956 |

ArenaVision MVF403

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Тип оптической крышки                | Переднее стекло для потолочного светильника |
| Светораспределение светильника       | -                                           |
| Тип оптики для размещения вне зданий | Категория светового пучка A2                |

Эксплуатационные и электрические характеристики

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Входное напряжение | От 380 до 415 Вт     |
| Частота сети       | 50 to 60 Hz          |
| Энергопотребление  | 2 000 В              |
| Соединение         | Винтовой соединитель |
| Кабель             | -                    |

Температура

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Диапазон температур окружающей среды | От -30 до +35 °C |
|--------------------------------------|------------------|

Системы управления и регулировка яркости света

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Возможность диммирования | Нет |
| Постоянная светоотдача   | Нет |

Механические компоненты и корпус

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Материал корпуса           | Алюминий                          |
| Материал отражателя        | Алюминий                          |
| Оптический материал        | Алюминий                          |
| Материал оптической крышки | -                                 |
| Материал фиксации          | Сталь                             |
| Цвет корпуса               | Алюминий                          |
| Монтажное устройство       | Монтажный кронштейн, регулируемый |
| Форма оптической крышки    | -                                 |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Покрытие оптической крышки   | -       |
| Общая высота                 | 535 мм  |
| Эффективная площадь проекции | 0,19 m² |

Соответствие требованиям и область применения

|                                                       |                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Код защиты от проникновения (IP)                      | IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй] |
| Код степени защиты от механических воздействий        | IK08 [5 Дж, вандалопрочный]                      |
| Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная) | -                                                |
| Класс экологической устойчивости                      | -                                                |
| Класс защиты IEC                                      | Класс безопасности I                             |


Условия эксплуатации

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Максимальный уровень диммирования | Не применимо |
|-----------------------------------|--------------|

Данные об изделии

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Название продукта для заказа          | MVF403 MHN-SA2000W/956 A2 SI |
| Полное название продукта              | MVF403 MHN-SA2000W/956 A2 SI |
| Полный код продукта                   | 871829106914000              |
| Код заказа                            | 910925748412                 |
| Материал № (12NC)                     | 910925748412                 |
| Нумератор — количество на упаковку    | 1                            |
| EAN/UPC — продукт/короб               | 8718291069140                |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 1                            |
| EAN/UPC — короб                       | 8718291069140                |

Чертеж размеров



## ArenaVision MVF403

