



ArenaVision MVF403

MVF403 MHN-SA2000W/956 A4 SI

ARENAVISION, MASTER MHN-SA, 2000 B

ArenaVision MVF403 поднимает планку качества спортивного освещения до высочайшего уровня, он гарантирует исключительно высокий световой поток, оптическую эффективность, простоту монтажа, надежность и универсальность. Он идеально подходит как для крытых спортивных площадок (версия 1000 Вт), так и для открытых спортивных сооружений и решения других задач. Интегрированная система с овальной оптикой и компактными двухцокольными лампами MHN-LA 1000 Вт или MHN-SA 1800 Вт гарантируют высокий КПД системы и низкий уровень слепящей яркости. Предусмотрен встроенный круговой козырек (юбка) отражателя для еще большего уменьшения лишней засветки и уровня слепящей яркости. Лампы MHN-SA 1800W/956 и MHN-LA 1000W/956 соответствуют самым высоким международным требованиям для цветного телевидения (Ra = 90, Tc = 5600 K). При использовании лампы MHN-LA 1000W/842 гарантированы естественная передача цветов и комфортная атмосфера, особенно подходящие для ведения телевизионных трансляций и съемок, а также и для других целей. Режим горячего запуска доступен для всех типов ламп, что позволяет быстро восстанавливать освещение после перебоев в сети питания.

Данные о продукции

Общая информация		Сертификат ENEC		Знак ENEC	
Код лампового семейства	MHN-SA [MASTER MHN-SA]	Соответствие стандарту EU RoHS		Да	
Количество единиц ПРА	-	Технические характеристики освещения			
ПРА	-				
Код семейства продуктов	MVF403 [ARENAVISION]				
Лестница ценности	Параметры	Стандартный угол наклона при верхнем монтаже		-	
Маркировка CE	Да	Стандартный угол наклона при настенном монтаже		-	
Гарантийный период	1 год	Коррелированная цветовая температура (ном.)		5600 K	
Знак пожароопасности	-	Коэффициент цветопередачи (CRI)		>90	
		Цвет источника света		Дневной свет 956	

ArenaVision MVF403

Тип оптической крышки	Переднее стекло для потолочного светильника
Светораспределение светильника	-
Тип оптики для размещения вне зданий	Категория светового пучка A4

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	От 380 до 415 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Энергопотребление	2 000 В
Соединение	Винтовой соединитель
Кабель	-

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От -30 до +35 °C
--------------------------------------	------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Алюминий
Материал отражателя	Алюминий
Оптический материал	Алюминий
Материал оптической крышки	-
Материал фиксации	Сталь
Цвет корпуса	Алюминий
Монтажное устройство	Монтажный кронштейн, регулируемый
Форма оптической крышки	-

Покрытие оптической крышки	-
Общая высота	535 мм
Эффективная площадь проекции	0,19 m²

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 Дж, вандалопрочный]
Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)	-
Класс экологической устойчивости	-
Класс защиты IEC	Класс безопасности I


Условия эксплуатации

Максимальный уровень диммирования	Не применимо
-----------------------------------	--------------

Данные об изделии

Название продукта для заказа	MVF403 MHN-SA2000W/956 A4 SI
Полное название продукта	MVF403 MHN-SA2000W/956 A4 SI
Полный код продукта	871829106916400
Код заказа	910925748612
Материал № (12NC)	910925748612
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291069164
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8718291069164

Чертеж размеров



ArenaVision MVF403

